

相対密度/濃度テスター

DCB80シリーズ



- プザーによる上限/下限設定
- 50ccの少量サンプル
- 使用方法が簡単



DCB80 シリーズ相対湿度/濃度テスターは、アルキメデスの原理の浮力方法に基づくものです。テストはGB/T13531、T5526、T5009、ASTM、JIS および ISO 規格に基づいています。これらの規格は、化学、食品、水産養殖、研究所で広く使用されています。このテスターは、テスト溶液の比重に従って、直接溶液濃度を示すことができます。

仕様

電力:9 Vdcアダプタ (付属)
 寸法:18.5 W x 21 L x 7.5 cm H (7.3 x 8.3 x 3")
 重量:1030 g (36.3 oz)

ご注文					
型番	説明	測定範囲 グラム	密度範囲	密度 精度、g/cm ³	濃度 精度
DCB81	ベンチトップ相対密度/濃度 テスター	0.001~120	0.0001~2.0000	0.0001	0.1~100.0%
DCB83	ベンチトップ相対密度/ 濃度テスター	0.01~300	0.001~2.000	0.001	0.1~100.0%

分銅、フック、ピーカー2個、ACアダプター、温度計、取扱説明書が付属しています。

注文例:DCB81、ベンチトップ相対密度/濃度テスター。価格については、カスタマーサービスにお問い合わせください。