

高ワット密度 カートリッジヒーター

INCOLOYシーリング 付属1/4" (0.6 cm) 直径

CIRシリーズ

- ✓ 信頼できるプレミアム品質
- ✓ 頑丈で衝撃および耐振動性
- ✓ U.L.認証製品
- ✓ CSA規格
- ✓ 1/4" (3cm) ~ 6" (15cm) の長さ
- ✓ 120および240 Vac型

OMEGALUX® CIRシリーズ高ワット密度カートリッジヒーターは、プレミアムな素材のみを使用して、最高の業界基準で製造しています。より長期間持ち、研究所と産業用途における他のすべてのブランドカートリッジヒーターを上回るようにデザインされました。頑丈な構造により、衝撃や振動耐性ととともに、高誘電性を提供します。



型は両方とも実物大

1/4"の公称外径CIRシリーズ
(実際の直径および公差: 0.248" ± 0.055") 0.000"

注意と警告!
製品が不適切に使用されたり、設置されたり、資格がない人員によって使用される場合、火災や電気ショックが発生する場合があります。詳細な警告については、背面カバーの中をご覧ください。

ご注文														
シース長さ	ワット数	W/in ²	型番	重量ポンド	シース長さ	ワット数	W/in ²	型番	重量ポンド	シース長さ	ワット数	W/in ²	型番	重量ポンド
1/4	75	128	CIR-1013/120	0.02	2	250	214	CIR-1024/*	0.03	4	150	53	CIR-1044/240	0.04
1/4	100	171	CIR-1012/120	0.02	2	300	256	CIR-10201/240	0.03	4	200	73	CIR-1042/*	0.04
1/4	150	256	CIR-1014/120	0.02	2 1/2	175	112	CIR-1025/*	0.03	4	250	92	CIR-1043/240	0.04
1/4	225	388	CIR-10121/240	0.02	2 1/2	200	128	CIR-1027/*	0.03	4	300	110	CIR-1040/*	0.04
1 1/2	50	64	CIR-1016/120	0.02	2 1/2	250	160	CIR-1029/*	0.03	4 1/2	200	61	CIR-1046/120	0.05
1 1/2	100	128	CIR-1017/120	0.02	3	100	51	CIR-1031/*	0.04	4 1/2	300	93	CIR-1045/240	0.05
1 1/2	125	160	CIR-1015/120	0.02	3	150	77	CIR-1034/*	0.04	5	100	28	CIR-1051/120	0.05
1 1/2	150	192	CIR-1018/120	0.02	3	200	103	CIR-1030/*	0.04	5	150	42	CIR-10501/240	0.05
1 1/2	175	220	CIR-1019/120	0.02	3	250	129	CIR-10301/240	0.04	5	200	57	CIR-1052/*	0.05
1 1/2	200	256	CIR-10151/*	0.02	3	300	153	CIR-1032/*	0.04	5	300	85	CIR-1053/*	0.05
1 1/2	250	290	CIR-10153/240	0.02	3	400	205	CIR-1033/240	0.04	5	350	100	CIR-1050/240	0.05
2	80	67	CIR-1026/120	0.03	3 1/2	100	43	CIR-1035/*	0.04	5	400	111	CIR-1054/240	0.05
2	100	85	CIR-1021/120	0.03	3 1/2	200	85	CIR-1036/*	0.04	5 1/2	150	38	CIR-1055/*	0.05
2	125	107	CIR-1022/*	0.03	3 1/2	225	96	CIR-1038/240	0.04	5 1/2	500	126	CIR-1056/240	0.05
2	150	128	CIR-1020/*	0.03	3 1/2	300	127	CIR-1037/240	0.04	6	400	93	CIR-1060/240	0.06
2	200	171	CIR-1023/*	0.03	4	100	37	CIR-1041/*	0.04					

* 電圧; 120は120Vac, また240は240Vacを表示します。120または240を含む型番は、その電圧でのみ利用できます。

注: 1/4"外径のCIRシリーズカートリッジヒーターは、22 AWG標準リードワイヤーを使用します。

注文例: CIR-1014/120, 1/4"外径、高ワット密度カートリッジヒーター。