

成形M8とM12熱電対延長ケーブル(補償導線)

M8CとM12Cシリーズ

- ✓ M8とM12の構造で選択可能
- ✓ メス型コネクタはオス型(ピン)センサーコネクタに取り付ける
- ✓ M12ケーブルは熱電対補償ワイヤーを有する
- ✓ ワイヤーはシリコン絶縁体と被覆を有する

M12C-SIL-K-S-F-3、
実寸を表示してあります。

M8C-SIL-K-S-F-3、
実寸を表示してあります。

熱電対カラーコード

TCタイプ	プラス	マイナス	被覆
J1 (IEC)	黒	白	黒
K1 (IEC)	緑	白	緑
J (ANSI)	白	赤	茶
K (ANSI)	黄色	赤	黄色

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/m12tccablesをご覧ください。

型番	熱電対タイプ	ケーブル長	コネクタ向き
M12延長ケーブル			
M12C-SIL-J-S-F-1.5	J	1.5 m	ストレート
M12C-SIL-K-S-F-1.5	K	1.5 m	ストレート
M12C-SIL-J-S-F-3	J	3.0 m	ストレート
M12C-SIL-K-S-F-3	K	3.0 m	ストレート
M12C-SIL-K-S-F-5	K	5.0 m	ストレート
M12C-SIL-J1-S-F-1.5	J1	1.5 m	ストレート
M12C-SIL-K1-S-F-1.5	K1	1.5 m	ストレート
M12C-SIL-J1-S-F-3	J1	3.0 m	ストレート
M12C-SIL-K1-S-F-3	K1	3.0 m	ストレート
M12C-SIL-K1-S-F-5	K1	5.0 m	ストレート
M8延長ケーブル			
M8C-SIL-J-S-F-1.5	J	1.5 m	ストレート
M8C-SIL-K-S-F-1.5	K	1.5 m	ストレート
M8C-SIL-J-S-F-3	J	3.0 m	ストレート
M8C-SIL-K-S-F-3	K	3.0 m	ストレート
M8C-SIL-J-S-F-5	K	5.0 m	ストレート
M8C-SIL-K-S-F-5	K	5.0 m	ストレート
M8C-SIL-J1-S-F-1.5	J1	1.5 m	ストレート
M8C-SIL-K1-S-F-1.5	K1	1.5 m	ストレート
M8C-SIL-J1-S-F-3	J1	3.0 m	ストレート
M8C-SIL-K1-S-F-3	K1	3.0 m	ストレート
M8C-SIL-J1-S-F-5	J1	5.0 m	ストレート
M8C-SIL-K1-S-F-5	K1	5.0 m	ストレート

注文例：M12C-SIL-J-F-3、熱電対延長ケーブル、タイプJシリコン絶縁および被覆ケーブル、3 m長さ、片端にストレートM12メス型コネクタ。

M8C-SIL-K-S-F-5、熱電対延長ケーブル、タイプKシリコン絶縁および被覆ケーブル、1.5 m長さ、片端ストレートにM8メス型コネクタ。