



1/8 DIN、マイクロプロセッサベースpH計 DP24-PHシリーズ



- ✓ フロントパネルで 最小値または最大値表示
- ✓ 外部のディスプレイ保持
- ✓ コンパクトな1/8 DINサイズ
- ✓ 4桁ディスプレイ

DP24-PHは、pH測定用の経済的で使いやすいパネルメーターです。小型サイズのため設置が容易で、どのタイプのBNCコネクタ付きpH電極にも適合します。Pt1000Ω RTDを使用する温度補償は、手動または自動で行われます。

DP24-PHは、奥行きがわずか104 mm (4.10") のコンパクトサイズで、パネル奥行きが限られた場所での取り付けが可能です。

汎用pHプローブ、PHE-4201、実物より大きめ。



仕様

精度：±0.02 pH
 分解能：0.01 pH
 入力：インピーダンス > 10¹²Ω
 動作温度：0~50°C (32~122°F)
 保管温度：-40~85°C (-40~185°F)
 相対湿度：95% @ 40°C、結露なし
 温度補償：手動固定レジスター、自動Pt1000Ω
RTD
 ディスプレイ：4桁、赤色LED、14.2 mm H (0.56")
 表示レンジ：0~14 pH
 接続：BNC
電源条件
 電圧：標準115 Vac ±15% (230 Vacまたは10~32 Vdcの選択可能)
 周波数：50または60 Hz
 電力消費：最大6ワット
機器の仕様
 寸法：96 W x 48 H x 104 mm D (3.78 x 1.89 x 4.10")
 パネル寸法：92 W X 45 mm H (1/8 DIN、3.622 x 1.772")
 パネル奥行き：100 mm (3.94")
 重量：312 g (11 oz)

多数のスタイルのpHプローブについては

ご注文

赤色LED型番	緑色LED型番	電源
DP24-PH	DP24-PH-GN	115 Vac
DP24-PH-230	DP24-PH-230-GN	230 Vac
DP24-PH-DC10/32	DP24-PH-DC10/32-GN	10~32 Vdc

付属品

型番	説明
SPC4	NEMA-4防沫カバー、蝶ネジによる取り付け
SPC18	NEMA-4防沫カバー、スプリングクリップによる取り付け
PHE-4201	汎用pHプローブの詳細については

取扱説明書が付属しています。

注文例：DP24-PH-GN pHモニター、緑色LEDディスプレイ、115 Vac電源。
 DP24-PH、pHモニター、赤色LEDディスプレイ、115 Vac電源。

オンラインで注文

omega.com[®]

100,000点以上の製品が入手可能!

情報のダウンロード、または産業pH機器および電極製品をオンラインで注文する場合は、**omega.com**をご覧ください。