



現場および研究室用 pH 電極

Litmustik® ポケットpHテスター 交換可能な電極付き

PHH-3X



- ✓ pHおよび温度を0.1 pH/1°精度で測定
- ✓ 自動温度補償
- ✓ 交換可能な電極
- ✓ 0~14 pH, 0~70°C (32~158°F)の範囲で測定
- ✓ 2½桁LCD、高さ12.7 mm (0.5")

PHH-3Xは、コンパクトな本体に電極と読み出し装置を組み合わせており、屋外で迅速にpHを調べるために最適な測定器です。このポケットサイズの測定器は温度も測定します。交換可能な電極モジュールは、温度補償pH測定のための信号アンプおよび温度センサーを備えています。

大型のディスプレイは2½桁、高さ12.7 mm (0.5") LCDを備え、pHで0.1分解能、温度で1°分解能の性能があります。

自動温度補償 (ATC) は、標準で0~70°C (32~158°F)の範囲に対応しています。選択スイッチによって、pHおよび温度の読み取り値を簡単に切り替えられます。



仕様

pH範囲：0.0~14.0 pH

分解能：±0.1 pH

精度：±0.1 ATC

温度

範囲：0~70°C (32~158°F)

分解能：±1°C または ±1°F

精度：±1°C (1桁)

ディスプレイ：2½桁、高さ12.7 mm (0.5") LCD

バッテリー：3個の1.55V酸化銀電池 (付属)

電池の寿命：連続200時間

寸法：152 H x 43 W x 23 mm D (6 x 1.7 x 0.9")

重量：113 g (4 oz)

電極：単一接合

接液部

ケース：ポリカーボネート

Oリング：ネオプレン

センサー：エポキシ

灯心：ポリエチレン

ご注文：価格と詳細については jp.omega.com/phh3x をご覧ください

型番	説明
PHH-3X	ポケットpHテスター
PHH-3X-KIT	pHテスターキット、テスターおよびpH 4、7、10中和カプセルを含む
PHH-3X-R	PHH-3X用交換用電極 (単一接合)

付属品

型番	説明
PH-BATT-3	交換用1.55V酸化銀電池 (3個必要)
PHA-4	4.00 pH中和溶液、500 ml (1 pint) ボトル
PHA-7	7.00 pH中和溶液、500 ml (1 pint) ボトル
PHA-10	10.00 pH中和溶液、500 ml (1 pint) ボトル

3個の1.55V電池および取扱説明書が付属しています。

注文例：PHH-3X-KIT、ポケットテスターキット、pH4、7、10の中和カプセル含む、PHH-3X-R、交換用電極。

B-11

OmegaのpH領域および研究室用機器の製品ラインは
拡大し続けています。新しい詳細情報については
omega.comをご覧ください!

販売 &
サービス

1-800-82-66342
1-800-TC-OMEGA®
アメリカおよびカナダ