

DINスタイルコネクター トランスデューサー用



CX5300、
実物より
小さめ



CX5300シリーズ

抛して製造されています。特に圧力トランスデューサーおよび電磁弁の電気接続のための保護電気筐体として使用できます。

- ✓ 迅速な設置と実行が必要な用途向け
- ✓ DIN 43650/ISO 4400標準に準拠して製造
- ✓ 張力緩和グランドまたは金属管付属品の設計

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/cx5300をご覧ください

型番	寸法/説明
CX5300	20 mm/3接点、接地端子、PG9グランド
CX5301	20 mm/3接点、接地端子、12.7 mm (1/2") 金属管付属品
CX5302	9 mm/3接点、接地端子、PG7グランド
CX5303	9 mm/3接点、接地端子、12.7 mm (1/2") 金属管付属品 (図示なし)

CX5300シリーズコネクターは、DIN 43650/ISO 4400標準の規格に準

注文例：CX5300、20 mmサブマイクロDINスタイルコネクター、3接点、接地端子、PG9ケーブルグランド

トランスデューサーコネクター


- ✓ 耐久型構造
- ✓ 耐熱温度105°C (215°F)
- ✓ 無はんだ接続
- ✓ 22-26 AWGワイヤーサイズ
- ✓ 難燃材熱可塑性シェル
- ✓ 高導電性、金ニッケル二重メッキ接点




CX136-4、実物大

CX136シリーズ

CX136-4、コネクター、実物大



CX106-4
コンタクト
トピン



ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/cx136をご覧ください

型番	接点の数	互換性 センサー
CX136-3	5	PX141/142/143
		PX162/163/164
		PX170/PX26
CX136-4	4	PX137
		PX138/139

注文例：CX136-4、PX26トランスデューサー用コネクタ

OEMスタイルコネクター

- ✓ 高伝導性スズ真鍮
二重メッキ接点
- ✓ 接点付属

CX106-4

- ✓ 耐久性のValox®シェル
- ✓ 耐熱温度125°C (257°F)
- ✓ はんだ/圧着端子
- ✓ 16-20 AWGワイヤーサイズ

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/cx136をご覧ください

型番	説明
PX106-CONNECTOR	PX106用予備コネクターボディ (コンタクトピン別売)
CX106-4	PX106-CONNECTOR用3コンタクトピン

注文例：PX106-CONNECTOR、PX106トランスデューサー専用のコネクター CX106-4、コンタクトピン、1パック3個



PX106-コネクター、
(コネクターのみ)
実物大