

経済的なデジタル ハンドヘルド気圧計

0~20 inH₂O範囲

HHP680



- ✓ 最大値および読み取り値保持
- ✓ ポータブルで読みやすい
- ✓ オートゼロ電源
- ✓ 切替可能な高分解能：0.01/0.1" 水柱
- ✓ チューブ [60 cm (24")]
および $\frac{1}{8}$ NPTフィッティング
- ✓ 4個の単4電池付属
- ✓ ソフトキャリーケース

HHP680は、低価格、多機能なハンドヘルド圧力計です。チューブ、付属部品、ソフトキャリーケース、電池が付属しています。標準的な用途には、市販の、または自動車用の暖房、換気、空調が含まれます。

仕様

ディスプレイ：3 $\frac{1}{2}$ 桁LCD、
最大読み取り値は1999
範囲：0~20 inH₂O
分解能：0.01/0.1"
バッテリー電力低下ライト：
"E"が表示
保管温度：
-20~60°C (-4~140°F)
使用温度：
0~40°C (32~104°F)
動作相対湿度：
15~90% RH、結露なし
精度：23°C (73°F)
[±5°C (9°F), <75% RH] で±2%
寸法：190 H x 44 W x 40 mm D
(7.5 x 1.7 x 1.6")
重量：約150 g (5.3 oz)、
バッテリー含む
電池：4個の単4電池 (付属)
センサー：ソリッドステート
電池の寿命：標準的な使用で150時間。
スイッチオフ時は計測できる電流なし
互換性のある媒体：乾燥した
防腐ガス

60 cm (24") の
チューブ、 $\frac{1}{8}$ NPTアダプ
ター付属

HHP680、実物大

多機能!

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/hhp680をご覧ください

| 型番 | 説明 |
|--------|-------------------------------------|
| HHP680 | ポータブル圧力計、0~20 inH ₂ Oの範囲 |

60 cm (24") のチューブ、付属部品、4個の単4電池、ソフトキャリーケース、取扱説明書が付属しています。

注文例：HHP680、ハンドヘルド気圧計。