


OMEGALABEL® 温度モニター

シリーズ21

- ✓ 1ラベル/1温度定格
- ✓ コンパクトサイズ
- ✓ 使用方法が簡単
- ✓ 10シート単位のパックで販売 (21ラベル/1シート)

素早く、簡単な温度モニターシステム

OMEGALABEL®はシール型の温度モニターです。感熱インジケータを透明な耐熱ウインドウで密封した構成になっています。インジケータサークルは、温度定格を示すカード上で灰色または黒色に光ります。色の変化は元に戻る事がなく、モニター記録 OMEGALABEL®は、取り外して検査報告書に添付すれば、永久的な記録として保存することができます。



ほぼ実寸。

精度校正記録が追跡可能なロットコード。

精度と信頼性を保証

OMEGALABEL®の精度は、±2%の範囲で保証いたします。

シリーズ21 OMEGALABEL®は、シート上に取り付けることにより(21ラベル/1シート)利便性を高めています。必要な場合に即座にはがして使用できます。裏面の接着剤により、乾燥したきれいな表面に簡単に貼り付けることができます。

パッケージと製品個数の一覧表

パック数	シート数	ラベル数
1パック	10	210
3パック	30	630
5パック	50	1050
10パック	100	2100
20パック	200	4200
30パック	300	6300
50パック	500	10500

ご注文： 価格と詳細については jp.omega.com/21_labels をご覧ください。

型番	温度定格	型番	温度定格
21-100	38°C (100°F)	21-220	104°C (220°F)
21-110	43°C (110°F)	21-230	110°C (230°F)
21-120	49°C (120°F)	21-240	116°C (240°F)
21-130	54°C (130°F)	21-250	121°C (250°F)
21-140	60°C (140°F)	21-260	127°C (260°F)
21-150	66°C (150°F)	21-270	132°C (270°F)
21-160	71°C (160°F)	21-280	138°C (280°F)
21-170	77°C (170°F)	21-290	143°C (290°F)
21-180	82°C (180°F)	21-300	149°C (300°F)
21-190	88°C (190°F)	21-400	204°C (400°F)
21-200	93°C (200°F)	21-500	260°C (500°F)
21-210	99°C (210°F)		

注文例： 21-500、ラベル1パック (10シート、210ラベル)、温度定格260°C (500°F)。

注： 大量注文の場合は、温度が異なる製品でも組み合わせで一つの注文としてまとめることができます。

サークル寸法： 4.8mm (3/16") 径：

個別のラベル寸法： 12平方mm (1/2平方")。

標準パッケージ単位： 1パック10シート (1つの製品)。