

# データロガー温度計 OMEGAETTE™

HH306A



標準の  
ポイントなし

USBおよび  
RS232インタフェ  
ースケーブルを  
含みます

HH306AはKTSS-HH  
プローブとともに  
表示され、別売り  
です。その他のプ  
ローブについては  
[jp.omega.com/jmtss](http://jp.omega.com/jmtss)  
をご覧ください。

- ✓ タイプK熱電対
- ✓ 16,000記録データロガー
- ✓ Windowsソフトウェ  
アがついたUSBおよび  
RS232インターフェース  
[Windows8.1(32および64  
bit)まで互換性有り]
- ✓ トリプルディスプレイ
- ✓ デュアルタイプK入力
- ✓ リアルタイム時計
- ✓ 自動電源オフ
- ✓ 保持機能
- ✓ AX/MIN機能 (入力1のみ)
- ✓ 分解能0.1°C/0.1°F
- ✓ 低バッテリー表示

HH306Aは、小さいデュアル入力  
温度計と強力なデータロガーが付  
いています。ユニットは、1秒に  
つき1回と同じくらい速く、プロ  
グラムされた間隔で最高 16,000  
の記録を保管できます。データの  
表示と保存のために、ユニットに  
はWindows®ベースソフトウェア  
(Windows 98、NT、XP、  
ME、Vista) が付属しています。

## 仕様

### 範囲と精度：

-200~1370°C ±0.2% rdg +1°C  
-328~2498°F ±0.2% rdg + 2°F

0.1°分解能： -200.0~200.0

### 動作条件：

0~50°C (32~122°F)

0%~80% RH (0~35°C、32~95°F)

0%~60% RH (35~50°C、95~122°F)

保管温度： -20~60°C (-4~140°F)

入力保護： 最大60 Vdcまたは  
24 Vrms AC

バッテリー： 9Vバッテリー (同梱)

### 寸法：

184 H x 64 W x 30 mm D  
(7.25 x 2.5 x 1.2")

重量： 約210 g (7.4 オンス)



このページのモデルの  
OMEGACARE<sup>SM</sup> 保証プログ  
ラムは延長可能です。ご注文  
の際に営業担当に詳細をお尋  
ねください。OMEGACARE<sup>SM</sup>  
は部品、同等の代用品を保証  
します。

## ご注文

型番	説明
HH306A	タイプKハンドヘルド0.1°C/°F温度計
SC-TT-K-30-36	デュアル入力の予備タイプK熱電対
HH300-ADAPTER	ACアダプター
HH300-CABLE	予備RS232インタフェースケーブル
HH300-CABLE-USB	予備USBインタフェースケーブル
CAL-3-HH	ポイント付きNISTトレース可能校正

2ピーズワイヤータイプK熱電対 (入力あたり1) USBとRS232インタフェースケーブル、  
ソフトウェア、キャリアケース、9Vバッテリー、NIST証明書 (ポイントなし)、  
操作説明書が付属しています。

注文例： HH306A、デュアル入力データロギング温度計。 OCW-3、 OMEGACARE<sup>SM</sup>では標  
準1年保証が4年まで延長されます。