

接触/非接触 ポケットレーザー タータコメーター 積算/カウンター/タイマー機能

HHT13



- ✓ 動作範囲最大7.6 m (25')
(クラス3R可視レーザー)
- ✓ リモート可視アセンブリの
サポート、キット内で標準
- ✓ オプションのリモートセン
サーの受け入れ
- ✓ TTLパルス出力
- ✓ 自動範囲設定/固定小数点
(ユーザー選択可能)
- ✓ 英語およびメートル定格
- ✓ 三脚取り付けブッシング
- ✓ 対象および低バッテリー
インジケーター
- ✓ 頑丈でゴム入りの筐体
- ✓ NISTトレース可能校正証
明書同梱

HHT13はデジタルで、バッテリー電源式、光学ポケットレーザータータコメーターで、レーザー光源を使用して反射対象から最大7.6 m (25') を操作します。エルゴノミクスデザインは対象と表示の両方で安全かつ直接のビューを可能にします。その一方で、すべらないゴム表面で片手操作できます。HHT13は、32個の機能を持つタコメーター/計数率計、積算/カウンター、タイマー (ストップウォッチ) です。これは、英語とメートル定格の両方でプログラム可能です。オプションのリモート接触アセンブリ (RCA) とプラグインリモートセンサーのために内蔵されています。HHT13は、TTL互換パルス出力があり、データコレクターとストロポスコープなどのデバイスをトリガします。

仕様

ディスプレイ: 5桁の英数字LCD

範囲:

光学: 5~200,000 rpm

接触*: 0.5~20,000 rpm

(その他の範囲: インチ、フィート、ヤード、マイル、cm、m、1時間あたり、分、秒)

精度:

光学: 読み取り値の±0.01%

接触*: 読み取り値の±0.05% (rpm)

分解能: 0.001~10 rpm

(速度範囲に依存)

動作範囲: 50 mm~7.6 m

(2"~25')

メモリー: 最大、最小、最後

電力: 1.5 Vdc単三アルカリ電池

2本 (同梱)

環境: 5~40°C

(41~104°F)、80% RH最大

30°C (86°F)

寸法:

176 x 61 x 41 mm (6.9 x 2.4 x 1.6")

重量:

210 g (7オンス)



このページのモデルのOMEGACARESM 保証プログラムは延長可能です。ご注文の際にカスタマーサービスに詳細をお尋ねください。OMEGACARESM は部品、同等の代用品を保証します。



ご注文: 価格と詳細については jp.omega.com/hht13 をご覧ください

型番	説明
HHT13	タコメーター/タイマー/積算 NIST証明書付き
HHT13-KIT	タコメーター/タイマー/積算 NIST証明書付き RCA、キャリーケース
HHT20-ROS	2.4 m (8') ケーブル、取り付けブラケット、反射テープ 305 mm (12") 付きリモート光学センサー
HHT13-CC10	タコメーターにフィットするパッド付きパウチ
HHT13-RCA	RCAは、接触チップ (凸凹) と 10 cm (3.9") 直線接触ホイールを含みます
HHT13-CTE	ゴムの凹面、凸面チップ、10 cm (3.9") 接触ホイール
HHT13-LCW	RCAとともに使用するための周囲305 mm (12") の直線 接触ホイール
HHT-RT-5	反射テープ1.5 m (5') ロール、12 mm (0.5") 幅

* オプションRCA付き。

NISTトレース可能校正証明書、150 x 12 mm (6 x 0.5") の反射テープのストリップ2本、単三電池2個、取扱説明書が付属しています。HHT13-KITには、取扱説明書、NISTトレース可能校正証明書、単三電池2個、T-5反射テープ1.5 m (5') ロール、RCA、デコボコのチップ、10 cm (3.9") 直線接触ホイールが、ラッチングハードカバーキャリーケースに付属しています。

注文例: HHT13、タコメーター、HHT-RT-5、予備の反射テープ、MA-1214、参照表: 統計間隔。OCW-3、OMEGACARESM では標準1年保証が4年まで延長されます。