


# クイック脱着熱電対

## 高温標準サイズコネクタ付 (インチ寸法)



以下が適用されます



- コネクタ本体の耐熱温度: 260℃
- 環境に配慮した、カドミウムなし液晶ポリマコネクタ
- 304 SS、316 SS、316 SS、321 SS、Inconel®、または Super OMEGA CLAD® XL シースの選択
- 高強度で、曲げられる設計
- 耐振動性、高温、高圧
- セラミックコネクタに変更可能

### クイック脱着熱電対

**ご注文：価格と詳細については [jp.omega.com/hjqin](http://jp.omega.com/hjqin) をご覧ください**

熱電対タイプ/材質	シース直径 (in)	型番 (長さ: 12in)	型番 (長さ: 18in)	型番 (長さ: 24in)
鉄-コンスタンタン インコネル®シース J	1/16 1/8 3/16 1/4	HJQIN-116(*)-12 HJQIN-18(*)-12 HJQIN-316(*)-12 HJQIN-14(*)-12	HJQIN-116(*)-18 HJQIN-18(*)-18 HJQIN-316(*)-18 HJQIN-14(*)-18	HJQIN-116(*)-24 HJQIN-18(*)-24 HJQIN-316(*)-24 HJQIN-14(*)-24
鉄-コンスタンタン 304 SSシース J	1/16 1/8 3/16 1/4	HJQSS-116(*)-12 HJQSS-18(*)-12 HJQSS-316(*)-12 HJQSS-14(*)-12	HJQSS-116(*)-18 HJQSS-18(*)-18 HJQSS-316(*)-18 HJQSS-14(*)-18	HJQSS-116(*)-24 HJQSS-18(*)-24 HJQSS-316(*)-24 HJQSS-14(*)-24
CHROMEQA®- ALOMEGA® インコネル®シース K	1/16 1/8 3/16 1/4	HKQIN-116(*)-12 HKQIN-18(*)-12 HKQIN-316(*)-12 HKQIN-14(*)-12	HKQIN-116(*)-18 HKQIN-18(*)-18 HKQIN-316(*)-18 HKQIN-14(*)-18	HKQIN-116(*)-24 HKQIN-18(*)-24 HKQIN-316(*)-24 HKQIN-14(*)-24
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304 SSシース K	1/16 1/8 3/16 1/4	HKQSS-116(*)-12 HKQSS-18(*)-12 HKQSS-316(*)-12 HKQSS-14(*)-12	HKQSS-116(*)-18 HKQSS-18(*)-18 HKQSS-316(*)-18 HKQSS-14(*)-18	HKQSS-116(*)-24 HKQSS-18(*)-24 HKQSS-316(*)-24 HKQSS-14(*)-24
CHROMEQA®- ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL シース K	1/16 1/8 3/16 1/4	HKQXL-116(*)-12 HKQXL-18(*)-12 HKQXL-316(*)-12 HKQXL-14(*)-12	HKQXL-116(*)-18 HKQXL-18(*)-18 HKQXL-316(*)-18 HKQXL-14(*)-18	HKQXL-116(*)-24 HKQXL-18(*)-24 HKQXL-316(*)-24 HKQXL-14(*)-24
OMEGA-P® -OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL シース N	1/16 1/8 3/16 1/4	HNQXL-116(*)-12 HNQXL-18(*)-12 HNQXL-316(*)-12 HNQXL-14(*)-12	HNQXL-116(*)-18 HNQXL-18(*)-18 HNQXL-316(*)-18 HNQXL-14(*)-18	HNQXL-116(*)-24 HNQXL-18(*)-24 HNQXL-316(*)-24 HNQXL-14(*)-24
CHROMEQA® - コンスタンタン インコネル®シース E	1/16 1/8 3/16 1/4	HEQIN-116(*)-12 HEQIN-18(*)-12 HEQIN-316(*)-12 HEQIN-14(*)-12	HEQIN-116(*)-18 HEQIN-18(*)-18 HEQIN-316(*)-18 HEQIN-14(*)-18	HEQIN-116(*)-24 HEQIN-18(*)-24 HEQIN-316(*)-24 HEQIN-14(*)-24
CHROMEQA® - コンスタンタン 304 SSシース E	1/16 1/8 3/16 1/4	HEQSS-116(*)-12 HEQSS-18(*)-12 HEQSS-316(*)-12 HEQSS-14(*)-12	HEQSS-116(*)-18 HEQSS-18(*)-18 HEQSS-316(*)-18 HEQSS-14(*)-18	HEQSS-116(*)-24 HEQSS-18(*)-24 HEQSS-316(*)-24 HEQSS-14(*)-24
銅-コンスタンタン インコネル®シース T	1/16 1/8 3/16 1/4	HTQIN-116(*)-12 HTQIN-18(*)-12 HTQIN-316(*)-12 HTQIN-14(*)-12	HTQIN-116(*)-18 HTQIN-18(*)-18 HTQIN-316(*)-18 HTQIN-14(*)-18	HTQIN-116(*)-24 HTQIN-18(*)-24 HTQIN-316(*)-24 HTQIN-14(*)-24
銅-コンスタンタン 304 SSシース T	1/16 1/8 3/16 1/4	HTQSS-116(*)-12 HTQSS-18(*)-12 HTQSS-316(*)-12 HTQSS-14(*)-12	HTQSS-116(*)-18 HTQSS-18(*)-18 HTQSS-316(*)-18 HTQSS-14(*)-18	HTQSS-116(*)-24 HTQSS-18(*)-24 HTQSS-316(*)-24 HTQSS-14(*)-24


\* 温接点タイプの指定: 「G」(接地)、「E」(露出)、または「U」(非接地)。310 SS、316 SS、または 321 SS シースで注文するには、型番の「SS」をそれぞれ「310SS」、「316SS」、または「321SS」に変更します。追加費用はかかりません。12" 未満または 24" を超える長さは、カスタマーサービスにお問い合わせください。タイプ N インコネル® シースで注文できます。型番についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。

注文例: HKQSS-18U-12、のクイック脱着プローブ、タイプ K (CHROMEQA®-ALOMEGA®)、304 SS シース、外径: 1/8"、非接地温接点、長さ: 12"

# クイック脱着熱電対

## 高温標準サイズコネクタ付 (ミリ寸法)

標準サイズ高温熱電対コネクタは熱電対プローブシースに直接成形されています。組み合わせコネクタ、ケーブルクランプ、およびロッキングクリップが付属しています。



### クイック脱着熱電対

**ご注文：価格と詳細については [jp.omega.com/hjqin](http://jp.omega.com/hjqin) をご覧ください**

熱電対タイプ/材質	シース直径 直径 (mm)	型番 (長さ : 300 mm)	型番 (長さ : 450 mm)	型番 (長さ : 600 mm)
鉄-コンスタンタン インコネル®シース <b>J</b>	1.5	HJQIN-M15(*)-300	HJQIN-M15(*)-450	HJQIN-M15(*)-600
	3.0	HJQIN-M30(*)-300	HJQIN-M30(*)-450	HJQIN-M30(*)-600
	4.5	HJQIN-M45(*)-300	HJQIN-M45(*)-450	HJQIN-M45(*)-600
	6.0	HJQIN-M60(*)-300	HJQIN-M60(*)-450	HJQIN-M60(*)-600
鉄-コンスタンタン 304 SSシース <b>J</b>	1.5	HJQSS-M15(*)-300	HJQSS-M15(*)-450	HJQSS-M15(*)-600
	3.0	HJQSS-M30(*)-300	HJQSS-M30(*)-450	HJQSS-M30(*)-600
	4.5	HJQSS-M45(*)-300	HJQSS-M45(*)-450	HJQSS-M45(*)-600
	6.0	HJQSS-M60(*)-300	HJQSS-M60(*)-450	HJQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®- ALOMEGA® インコネル®シース <b>K</b>	1.5	HKQIN-M15(*)-300	HKQIN-M15(*)-450	HKQIN-M15(*)-600
	3.0	HKQIN-M30(*)-300	HKQIN-M30(*)-450	HKQIN-M30(*)-600
	4.5	HKQIN-M45(*)-300	HKQIN-M45(*)-450	HKQIN-M45(*)-600
	6.0	HKQIN-M60(*)-300	HKQIN-M60(*)-450	HKQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304 SSシース <b>K</b>	1.5	HKQSS-M15(*)-300	HKQSS-M15(*)-450	HKQSS-M15(*)-600
	3.0	HKQSS-M30(*)-300	HKQSS-M30(*)-450	HKQSS-M30(*)-600
	4.5	HKQSS-M45(*)-300	HKQSS-M45(*)-450	HKQSS-M45(*)-600
	6.0	HKQSS-M60(*)-300	HKQSS-M60(*)-450	HKQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®- ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL シース <b>K</b>	1.5	HKQXL-M15(*)-300	HKQXL-M15(*)-450	HKQXL-M15(*)-600
	3.0	HKQXL-M30(*)-300	HKQXL-M30(*)-450	HKQXL-M30(*)-600
	4.5	HKQXL-M45(*)-300	HKQXL-M45(*)-450	HKQXL-M45(*)-600
	6.0	HKQXL-M60(*)-300	HKQXL-M60(*)-450	HKQXL-M60(*)-600
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL シース <b>N</b>	1.5	HNQXL-M15(*)-300	HNQXL-M15(*)-450	HNQXL-M15(*)-600
	3.0	HNQXL-M30(*)-300	HNQXL-M30(*)-450	HNQXL-M30(*)-600
	4.5	HNQXL-M45(*)-300	HNQXL-M45(*)-450	HNQXL-M45(*)-600
	6.0	HNQXL-M60(*)-300	HNQXL-M60(*)-450	HNQXL-M60(*)-600
CHROMEQA®- コンスタンタン インコネル®シース <b>E</b>	1.5	HEQIN-M15(*)-300	HEQIN-M15(*)-450	HEQIN-M15(*)-600
	3.0	HEQIN-M30(*)-300	HEQIN-M30(*)-450	HEQIN-M30(*)-600
	4.5	HEQIN-M45(*)-300	HEQIN-M45(*)-450	HEQIN-M45(*)-600
	6.0	HEQIN-M60(*)-300	HEQIN-M60(*)-450	HEQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®- コンスタンタン 304 SSシース <b>E</b>	1.5	HEQSS-M15(*)-300	HEQSS-M15(*)-450	HEQSS-M15(*)-600
	3.0	HEQSS-M30(*)-300	HEQSS-M30(*)-450	HEQSS-M30(*)-600
	4.5	HEQSS-M45(*)-300	HEQSS-M45(*)-450	HEQSS-M45(*)-600
	6.0	HEQSS-M60(*)-300	HEQSS-M60(*)-450	HEQSS-M60(*)-600
銅-コンスタンタン インコネル®シース <b>T</b>	1.5	HTQIN-M15(*)-300	HTQIN-M15(*)-450	HTQIN-M15(*)-600
	3.0	HTQIN-M30(*)-300	HTQIN-M30(*)-450	HTQIN-M30(*)-600
	4.5	HTQIN-M45(*)-300	HTQIN-M45(*)-450	HTQIN-M45(*)-600
	6.0	HTQIN-M60(*)-300	HTQIN-M60(*)-450	HTQIN-M60(*)-600
銅-コンスタンタン 304 SSシース <b>T</b>	1.5	HTQSS-M15(*)-300	HTQSS-M15(*)-450	HTQSS-M15(*)-600
	3.0	HTQSS-M30(*)-300	HTQSS-M30(*)-450	HTQSS-M30(*)-60
	4.5	HTQSS-M45(*)-300	HTQSS-M45(*)-450	HTQSS-M45(*)-600
	6.0	HTQSS-M60(*)-300	HTQSS-M60(*)-450	HTQSS-M60(*)-600

\* 温度接点タイプの指定: 「G」(接地), 「E」(露出), または 「U」(非接地)。310 SS、316 SS、または 321 SS シースでご注文の際は、型番の「SS」をそれぞれ「310SS」、「316SS」、または「321SS」に変更します。追加費用はかかりません。600 mm を超える長さ、または 300 mm 未満の長さは、カスタマーサービスにお問い合わせください。タイプ N インコネル® シース注文できます。型番についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。

注文例: HKQIN-M30U-300、のクイック脱着プローブ、タイプ K (CHROMEQA®-ALOMEGA®)、304 SS シース、外径: 3 mm、非接地、長さ: 300 mm