

サニタリー アクセサリー

マイクロDCケーブルアセンブリ プローブ、センサー、トランスミッター用

M12Cシリーズ

- ✓ M12メスネクター付き延長ケーブル
- ✓ 金メッキの接点
- ✓ PVCとポリウレタン被覆/絶縁体
- ✓ さまざまな長さで選択可能
- ✓ ストレートまたは直角の接続
- ✓ ケーブル構成にはコネクターと剥き出し済みのリード線端末、または両端がコネクターのものが 있습니다。



M12C-PUR-4-S-F-5

剥き出し済みリード線端子が表示してあります。

全モデルは実際の大きさより小さく表示してあります。

自動化用途用の高柔軟性ポリウレタンケーブル。

ニッケルメッキ真ちゅうナット。

直角コネクター付きのM12C-PUR-4-R-F-5。 M12C-PUR-4-S-F-5。

洗い流し用途用の頑丈なPVC被覆ケーブル。


316 SSナット。

直角コネクター付きのM12C-PVC-4-R-F-5。 M12C-PVC-4-S-F-5。

M12-R-F-FM。

現場取り付け可能コネクター。

M12-S-F-FM。



カラーコード			
ピン1	ピン2	ピン3	ピン4
茶	白	青	黒

ご注文

型番	コネクター#1	コネクター#2	ケーブル長さ	絶縁被覆
M12C-PUR-4-S-F-2	ストレートM12プラグ	剥き出し済みリード線	2 m (6.5')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-2	角度付きM12プラグ	剥き出し済みリード線	2 m (6.5')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-5	ストレートM12プラグ	剥き出し済みリード線	5 m (16.4')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-5	角度付きM12プラグ	剥き出し済みリード線	5 m (16.4')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-10	ストレートM12プラグ	剥き出し済みリード線	10 m (32.6')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-10	角度付きM12プラグ	剥き出し済みリード線	10 m (32.6')	PUR
M12C-PVC-4-S-F-5	ストレートM12プラグ	剥き出し済みリード線	5 m (16.4')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-5	角度付きM12プラグ	剥き出し済みリード線	5 m (16.4')	PVC
M12C-PVC-4-S-F-10	ストレートM12プラグ	剥き出し済みリード線	10 m (32.6')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-10	角度付きM12プラグ	剥き出し済みリード線	10 m (32.6')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-2	ストレートM12プラグ	角度付きM12ソケット	2 m (6.5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-5	ストレートM12プラグ	角度付きM12ソケット	5 m (16.4')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-2	ストレートM12プラグ	ストレートM12ソケット	2 m (6.5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-5	ストレートM12プラグ	ストレートM12ソケット	5 m (16.4')	PVC
M12-S-F-FM	ストレートM12ソケット-現場取り付け可能†		適用なし	適用なし
M12-S-M-FM	ストレートM12プラグ-現場取り付け可能†		適用なし	適用なし
M12-R-F-FM	直角M12ソケット-現場取り付け可能†		適用なし	適用なし
M12-R-M-FM	角度付きM12プラグ-現場取り付け可能†		適用なし	適用なし

† 現場取り付け可能ネジタイプ端子付き4ピンM12コネクター。

注用例： M12C-PVC-4-R-F-5、M12Cシリーズケーブルアセンブリ、直角接続、PVCケーブル、5 m (16.4') L。
M12C-PUR-4-S-F-2、M12Cシリーズケーブルアセンブリ、ストレート接続、ポリウレタンケーブル、2 m (6.5') L。