





# 高温M12成型 コネクタ付きRTDプローブ

## インチサイズとミリサイズ

### PR-31シリーズ



- ✓ -50~500°C (-58~932°F) プローブ温度範囲
- ✓ -50~260°C (-58~500°F) コネクタ温度範囲
- ✓ 100Ω および1000Ω値の選択が可能
- ✓ インチとミリ外径の316ステンレス鋼プローブ
- ✓ IP65成形4ピンM12コネクタ
- ✓ ASTM-E1137規格で検査振動:  
5~500 Hzで3G
- ✓ 推奨最小曲げ半径 (2x プローブ外径)  
プローブ先端より65mm以降、曲げ可能



### インチ

ご注文		
型番	プローブ長さ	素子の仕様
PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1	6"	Pt100、クラスA
PR-31-3-100-A-1/4-1200-M12-1	12"	Pt100、クラスA

1000Ωの場合は、型番の“-100”を“-1000”に変更します。追加費用がかかります。  
 オプションの2配線の場合は、型番中の“-1”を“-2”に変更してください。追加費用はかかりません。  
 注文例: PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1、1/4"外径、6"長、Pt100、クラスA、RTDセンサ、成形M12コネクタ付  
 PR-31-3-100-A-1/4-1200-M12-1、1/4"外径、12"長、Pt100、クラスA、RTDセンサ、成形M12コネクタ付

### ミリ

型番	プローブ長さ	素子の仕様
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-1	150 mm	Pt100、クラスA
PR-31-3-100-A-M6-0250-M12-1	250 mm	Pt100、クラスA

1000Ωの場合は、型番の“-100”を“-1000”に変更します。追加費用はかかりません。  
 オプションの2配線の場合は、型番中の“-1”を“-2”に変更してください。追加費用はかかりません。  
 注文例: PR-31-3-100-A-M6-250-M12-1、φ6mm外径、250 mm長、Pt100、クラスA、RTDセンサ、成形M12コネクタ付  
 PR-31-3-100-A-M6-150-M12-1、φ6mm外径、150 mm長、Pt100、クラスA、RTDセンサ、成形M12コネクタ付