

クイック脱着熱電対 取外し可能ミニチュアコネクター付き インチ寸法

- 耐熱温度180°C のガラス充填ナイロンコネクターボディ
- 304、310、316、321 SS、インコネル、または、スーパーOMEGA CLAD® XLシースが注文可能
- 標準長さ6および12"を用意
- シースの外径0.010~0.125"
- 接地、非接地、または露出温接点
- カラーコードSMPミニチュアコネクター終端
- 組み合わせコネクター、ケーブルクランプ、およびロッククリップが別売
- LCPおよびセラミックコネクターが注文可能
- 注文による長さも可能
- Cal-5が注文可能



ミニチュアコネクター付き熱電対アセンブリ

熱電対/ANSIカラーコード	シース外径 インチ	型番 6"長さ	型番 12"長さ
鉄-コンスタンタン 304 SSシース J	0.010 0.020 0.032 0.062 0.125	SICSS-010(*)-6 SICSS-020(*)-6 SICSS-032(*)-6 SICSS-062(*)-6 SICSS-125(*)-6	SICSS-010(*)-12 SICSS-020(*)-12 SICSS-040(*)-12 SICSS-062(*)-12 SICSS-125(*)-12
CHROMEGA®-ALOMEGA® 304 SSシース K	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SCASS-010(*)-6 SCASS-020(*)-6 SCASS-032(*)-6 SCASS-040(*)-6 SCASS-062(*)-6 SCASS-125(*)-6	SCASS-010(*)-12 SCASS-020(*)-12 SCASS-032(*)-12 SCASS-040(*)-12 SCASS-062(*)-12 SCASS-125(*)-12
CHROMEGA®-ALOMEGA® Super OMEGACLAD® XL シース K	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SCAXL-010(*)-6 SCAXL-020(*)-6 SCAXL-032(*)-6 SCAXL-040(*)-6 SCAXL-062(*)-6 SCAXL-125(*)-6	SCAXL-010(*)-12 SCAXL-020(*)-12 SCAXL-032(*)-12 SCAXL-040(*)-12 SCAXL-062(*)-12 SCAXL-125(*)-12
OMEGA-P®-OMEGA-N® スーパーOMEGA CLAD® XL シース N	0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SNNXL-020(*)-6 SNNXL-032(*)-6 SNNXL-040(*)-6 SNNXL-062(*)-6 SNNXL-125(*)-6	SNNXL-020(*)-12 SNNXL-032(*)-12 SNNXL-040(*)-12 SNNXL-062(*)-12 SNNXL-125(*)-12
CHROMEGA®-コンスタンタン 304 SSシース E	0.010 0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SCXSS-010(*)-6 SCXSS-020(*)-6 SCXSS-032(*)-6 SCXSS-040(*)-6 SCXSS-062(*)-6 SCXSS-125(*)-6	SCXSS-010(*)-12 SCXSS-020(*)-12 SCXSS-032(*)-12 SCXSS-040(*)-12 SCXSS-062(*)-12 SCXSS-125(*)-12
銅-コンスタンタン 304 SSシース T	0.020 0.032 0.040 0.062 0.125	SCPSS-020(*)-6 SCPSS-032(*)-6 SCPSS-040(*)-6 SCPSS-062(*)-6 SCPSS-125(*)-6	SCPSS-020(*)-12 SCPSS-032(*)-12 SCPSS-040(*)-12 SCPSS-062(*)-12 SCPSS-125(*)-12

注: プローブはすべて、組み合わせコネクターおよびケーブルクランプは別売になります。他の長さもご用意しています。カスタマーサービスにご相談ください。温接点タイプの指定: 「GJ」(露出)、「GJ」(接地)、または「UJ」(非接地)。

インコネルのシースで注文する場合は、(0.010外径タイプ)およびTプローブ以外)、型番中の「SS」を「IN」に変更してください。追加費用はかかりません。310、316、または321 SSシースを注文する場合は、型番中の「SS」をそれぞれ「310SS」、「316SS」、または「321SS」に変更してください。追加費用はかかりません。

スーパーOMEGA CLAD® XL (最高温度と安定性評価のタイプKおよびタイプN)を注文する場合は、型番中の「SS」を「XL」に変更してください。

注文例: SCAIN-125G-6、サブミニチュアクイック脱着プローブ、タイプK、外径0.125"、インコネルシース、長さ6"、接地型。

SCA321SS-062U-6、サブミニチュアクイック脱着プローブ、タイプK、321ステンレス鋼シース、外径0.062"、非接地温接点、長さ6"。

SCAXL-125G-6、サブミニチュアクイック脱着プローブ、タイプK、CHROMEGA®-ALOMEGA®、スーパーOMEGA CLAD® XLシース、外径0.125"、接地型、長さ6"。