

# コネクタ付熱電対 デュープレックスワイヤ

ANSIカラーコードが記載されています。  
JIS-2012 IEC カラーコードのご注文は jp.omega.com をご覧ください

価格と詳細については  
jp.omega.com/tec\_rec\_gecを  
ご覧ください



PFA被覆デュープレックスワイヤ

型番	タイプ	長さ
TECJ10-(*)	J 鉄- コンスタンタン	3 m
TECJ25-(*)		7.5 m
TECK10-(*)	K CHROMEQA™- ALOMEGA™	3 m
TECK25-(*)		7.5 m
TECT10-(*)	T 銅- コンスタンタン	3 m
TECT25-(*)		7.5 m
TECE10-(*)	E CHROMEQA™- コンスタンタン	3 m
TECE25-(*)		7.5 m

\* チャートからコネクタコードを挿入します。24本のゲージ熱線ワイヤから構成されています。

- コイル式ケーブルは最大5倍の伸縮
- PFA被覆/ガラス編組被覆デュープレックスワイヤは、24AWGで長さは3mもしくは7.5mから選択可能
- ローコストの成型したクイック脱着またはサブミニチュア熱電対コネクタ
- J、K、T、Eタイプが選択可能



型番	タイプ	長さ
GECJ10-(*)	J 鉄- コンスタンタン	3 m
GECJ25-(*)		7.5 m
GECK10-(*)	K CHROMEQA™- ALOMEGA™	3 m
GECK25-(*)		7.5 m
GECT10-(*)	T 銅- コンスタンタン	3 m
GECT25-(*)		7.5 m
GECE10-(*)	E CHROMEQA™- コンスタンタン	3 m
GECE25-(*)		7.5 m

\* 表からコネクタコードを挿入します。24本のゲージ熱線ワイヤから構成されています。

デュープレックスワイヤを注文するには、下の表からご希望のコネクタの組み合わせを指定してください

コード	コネクタ #1	コネクタ #2
1	メス型OSTW	メス型OSTW
2	メス型OSTW	オス型OST
3	メス型OSTW	メス型SMPW
4	メス型OSTW	オス型SMP
5	オス型OST	オス型OST
6	オス型OST	メス型SMPW
7	オス型OST	オス型SMP
8	メス型SMPW	メス型SMPW
9	メス型SMPW	オス型SMP
10	オス型SMP	オス型SMP
11	メス型OSTW	剥き出しリード
12	オス型OST	剥き出しリード
13	メス型SMPW	剥き出しリード
14	オス型SMP	剥き出しリード
15	メス型OSTW	U字型
16	オス型OST	U字型
17	メス型SMPW	U字型
18	オス型SMP	U字型

注：OSTとOSTWコネクタは標準サイズです。  
SMPとSMPWコネクタはミニチュアサイズです。

コイル式デュープレックスワイヤ

型番	タイプ	長さ
RECJ1-(*)	J 鉄- コンスタンタン	30 cm
RECJ4-(*)		120 cm
RECK1-(*)	K CHROMEQA™- ALOMEGA™	30 cm
RECK4-(*)		120 cm
RECT1-(*)	T 銅- コンスタンタン	30 cm
RECT4-(*)		120 cm
RECE1-(*)	E CHROMEQA™- コンスタンタン	30 cm
RECE4-(*)		120 cm

\* 表からコネクタコードを挿入します。

注：コイル式ケーブルは最大5倍まで伸びます。

注：例：RECK1-9、コイル式デュープレックスワイヤ、SMPWミニチュアオス型またはメス型。

