








高精度ひずみゲージ

2素子、90°2軸ロゼット

ご注文										
ゲージパターン	型番	公称抵抗 (Ω)	寸法 mm [†]				最大電圧* (Vrms)	端末	温度補償	パット
			グリッド		ベース					
			A	B	C	D				
5.6 mm 	SGD-2/120-XY11	120	2.00	1.10	5.60	5.60	3	リード線付	ST	BTP-2
	SGD-2/120-XY13	120	小型コーナーT型ロゼット、 120 Ω				4	リード線付	AL	
	SGD-2/120-XY41	120					3	はんだパット付	ST	
	SGD-2/120-XY43	120					4	はんだパット付	AL	
5.6 mm 	SGD-2/350-XY11	350	2.00	1.10	5.60	5.60	5	リード線付	ST	BTP-2
	SGD-2/350-XY13	350	小型コーナーT型ロゼット、 350 Ω				7	リード線付	AL	
	SGD-2/350-XY41	350					5	はんだパット付	ST	
	SGD-2/350-XY43	350					7	はんだパット付	AL	
7.1 mm 	SGD-3/120-XY11	120	3.00	1.70	7.10	7.10	4.5	リード線付	ST	BTP-3
	SGD-3/120-XY13	120	中型コーナーT型ロゼット、 120 Ω				6	リード線付	AL	
	SGD-3/120-XY41	120					4.5	はんだパット付	ST	
	SGD-3/120-XY43	120					6	はんだパット付	AL	
7.1 mm 	SGD-3/350-XY11	350	3.00	1.70	7.10	7.10	7.5	リード線付	ST	BTP-3
	SGD-3/350-XY13	350	中型コーナーT型ロゼット、 350 Ω				10	リード線付	AL	
	SGD-3/350-XY41	350					7.5	はんだパット付	ST	
	SGD-3/350-XY43	350					10	はんだパット付	AL	
11.4 mm 	SGD-7/120-XY11	120	6.50	3.10	11.40	11.40	9	リード線付	ST	BTP-4
	SGD-7/120-XY13	120	大型コーナーT型ロゼット、 120 Ω				12	リード線付	AL	
	SGD-7/120-XY41	120					9	はんだパット付	ST	
	SGD-7/120-XY43	120					12	はんだパット付	AL	
11.4 mm 	SGD-7/350-XY11	350	6.50	3.10	11.40	11.40	15	リード線付	ST	BTP-4
	SGD-7/350-XY13	350	大型コーナーT型ロゼット、 350 Ω				20	リード線付	AL	
	SGD-7/350-XY41	350					15	はんだパット付	ST	
	SGD-7/350-XY43	350					20	はんだパット付	AL	



ST = スチール
AL = アルミニウム

† 最大許容ブリッジ励振電圧