


熱電対素線 小径卑金属

工業または科学研究などで、多く使用されている熱電対素線です。OMEGAでは低価格、高品質な素線をご提供します。熱電対線は非絶縁で、標準直径76 mmのプラスチック製スプールに巻き付けられており、連続で15 mの長さです。外径の範囲は0.013 ~ 3.25 mmです。熱電対線は最大許容差を満たすようにシングルレッグで、または適合するペアで提供致します。他の熱電対素線サイズおよび数量でのご注文も可能です。



非絶縁卑金属 熱電対線

ご注文: 価格と詳細については jp.omega.com/spir をご覧ください

材質	線外径 mm	型番	材質	線外径 mm	型番	
J 鉄	0.02	SPIR-001	T 銅	0.02	SPCP-001	
	0.05	SPIR-002		0.05	SPCP-002	
	0.07	SPIR-003		0.07	SPCP-003	
	0.13	SPIR-005		0.13	SPCP-005	
	0.25	SPIR-010		0.25	SPCP-010	
	0.38	SPIR-015		0.38	SPCP-015	
	0.5	SPIR-020		0.5	SPCP-020	
	0.8	SPIR-032		0.8	SPCP-032	
J コンスタンタン*	1.6	SPIR-064	N OMEGA-P™ (ナイクロシル)	1.6	SPCP-064	
	0.02	SPCI-001		0.07	SPOP-003	
	0.05	SPCI-002		0.13	SPOP-005	
	0.07	SPCI-003		0.25	SPOP-010	
	0.13	SPCI-005		0.5	SPOP-020	
	0.25	SPCI-010		0.8	SPOP-032	
	0.38	SPCI-015		N OMEGA-N™ (ナイスル)	0.07	SPON-003
0.5	SPCI-020	0.13	SPON-005			
0.8	SPCI-032	0.25	SPON-010			
1.6	SPCI-064	0.5	SPON-020			
K CHROMEKA™	0.013	SPCH-0005	0.8		SPON-032	
	0.02	SPCH-001	E CHROMEKA™		0.013	SPCH-0005
	0.05	SPCH-002			0.02	SPCH-001
	0.07	SPCH-003		0.05	SPCH-002	
	0.13	SPCH-005		0.07	SPCH-003	
	0.25	SPCH-010		0.13	SPCH-005	
	0.38	SPCH-015		0.25	SPCH-010	
	0.5	SPCH-020		0.38	SPCH-015	
	0.8	SPCH-032		0.5	SPCH-020	
	1.6	SPCH-064		0.8	SPCH-032	
3.3	SPCH-128	1.6		SPCH-064		
K ALOMEGA™	0.013	SPAL-0005	3.3	SPCH-128		
	0.02	SPAL-001	E コンスタンタン*	0.013	SPCC-0005	
	0.05	SPAL-002		0.02	SPCC-001	
	0.07	SPAL-003		0.05	SPCC-002	
	0.13	SPAL-005		0.07	SPCC-003	
	0.25	SPAL-010		0.13	SPCC-005	
	0.38	SPAL-015		0.25	SPCC-010	
	0.5	SPAL-020		0.38	SPCC-015	
	0.8	SPAL-032		0.5	SPCC-020	
	1.6	SPAL-064		0.8	SPCC-032	
3.3	SPAL-128	1.6		SPCC-064		
T コンスタンタン*	0.013	SPCC-0005				
	0.02	SPCC-001				
	0.05	SPCC-002				
	0.07	SPCC-003				
	0.13	SPCC-005				
	0.25	SPCC-010				
	0.38	SPCC-015				
	0.5	SPCC-020				
	0.8	SPCC-032				
	1.6	SPCC-064				

適合するペアを

1~10 スプール0%
11~24 スプール10%
25~49 スプール	...15%
50 スプール以上	...20%

* コンスタンタンには2形態あります。各形態は同じ成分から構成されていますが、構成成分の割合 (%) は異なります。一方は鉄に適合します。もう一方は銅または CHROMEKA™ に適合します。適合するペアを注文時は、必ず SPCI と SPIR、SPCC と SPCP または SPCH をご指定ください。