


# 極細熱電対素線

便利な5個入  
パッケージ



## 卑金属熱電対

300 mm長さの価格が示されています。他のサイズと長さのご注文も可能です。0.125 mm以上の卑金属の長さで、より長いリード線を注文する場合、1パックあたり300 mmごとに追加費用がかかります。カスタマーサービスにお問い合わせください。

## Pt/Rh 熱電対

150 mmの長さの価格が示されています。他のサイズと長さのご注文も可能です。Pt/Rh校正のためにより長いリード線を注文するには、以下の表をご覧ください(右下)。

## 卑金属熱電対： 300 mm 長さ標準-5個入/パッケージ

熱電対タイプ	ワイヤ外径 mm	型番
<b>J</b> 鉄- コンスタンタン	0.025	IRCO-001
	0.050	IRCO-002
	0.075	IRCO-003
	0.125	IRCO-005
	0.25	IRCO-010
	0.38	IRCO-015
	0.50	IRCO-020
	0.81	IRCO-032
<b>T</b> 銅- コンスタンタン	0.025	COCO-001
	0.050	COCO-002
	0.075	COCO-003
	0.125	COCO-005
	0.25	COCO-010
	0.38	COCO-015
	0.50	COCO-020
	0.81	COCO-032
<b>N</b> OMEGA-P <sup>-</sup> - OMEGA-N <sup>-</sup>	0.075	OPON-003
	0.125	OPON-005
	0.25	OPON-010
	0.50	OPON-020
	0.81	OPON-032

熱電対タイプ	ワイヤ外径 mm	型番
<b>K</b> CHROME <sup>-</sup> GA <sup>-</sup> - ALOMEGA <sup>-</sup>	0.013*	CHAL-0005
	0.025	CHAL-001
	0.050	CHAL-002
	0.075	CHAL-003
	0.125	CHAL-005
	0.25	CHAL-010
	0.38	CHAL-015
	0.50	CHAL-020
	0.81	CHAL-032
	<b>E</b> CHROME <sup>-</sup> GA <sup>-</sup> - Constantan	0.013*
0.025		CHCO-001
0.050		CHCO-002
0.075		CHCO-003
0.125		CHCO-005
0.25		CHCO-010
0.38		CHCO-015
0.50		CHCO-020
0.81		CHCO-032

\* 200 mm リード線が付属している外径  
0.013 mmのワイヤ、最大長300 mm  
注：短いリード線がマイナスのリード線です。

ワイヤ外径mm (in)
追加費用/25 mm (1")
0.025 (0.001")
0.050 (0.002")
0.075 (0.003")
0.125 (0.005")
0.20 (0.008")
0.25 (0.010")
0.38 (0.015")
0.50 (0.020")
0.81 (0.032")

熱電対タイプ	ワイヤ外径 mm	型番
<b>R</b> Pt/13%Rh- Pt	0.025	P13R-001
	0.050	P13R-002
	0.075	P13R-003
	0.125	P13R-005
	0.20	P13R-008
	0.25	P13R-010
	0.38	P13R-015
	0.50	P13R-020
	0.81	P13R-032

熱電対タイプ	ワイヤ外径 mm	型番
<b>S</b> Pt/10%Rh- Pt	0.025	P10R-001
	0.050	P10R-002
	0.075	P10R-003
	0.125	P10R-005
	0.20	P10R-008
	0.25	P10R-010
	0.38	P10R-015
	0.50	P10R-020
	0.81	P10R-032

## Pt/Rh：150 mm 長さ標準-別売り

熱電対タイプ	ワイヤ外径 mm	型番
<b>B</b> Pt/30%Rh- Pt/6%Rh-	0.20	P30R-008
	0.25	P30R-010
	0.38	P30R-015
	0.50	P30R-020
	0.81	P30R-032

特殊サイズ、合金、またはアッセンブリ  
特殊サイズ、合金、またはアッセンブリのご注文は、可能であればスケッチまたは図面をカスタマーサービスへお渡しください。

直径が 0.125 mm 以上の卑金属熱電対は特別精度のワイヤから製造されています。

価格と詳細については  
[jp.omega.com/irco\\_chal\\_p13r\\_p10r](http://jp.omega.com/irco_chal_p13r_p10r) を  
ご覧ください

割引率一覧表 卑金属熱電対	
1~10パッケージ	0%
11~24パッケージ	5%
25~49パッケージ	10%
50以上	15%

注文例：CHAL-005、300 mm タイプ K 熱電対の 5 個入パッケージ、0.125 mm 外径