

シリーズ 260S

外径 $\frac{1}{4}$ "素子用標準ネジ Jewel

用途：
標準の長さ、ステム $\frac{1}{4}$ "、バイメタル温度計；
#20ゲージ熱電対素子；非外装 液体封入ガラステスト温度計。
他に温度検知素子は最大外径0.252"。

接続サイズ：
 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$ および1 NPTが標準です。他のネジサイズも注文可能です。


保護管用保護コーティング：
● 腐食に強い ● 化学薬品用
● プロセス制御用カラーコードセンサー
● PFA、エポキシ等の素材があります

詳細な情報についてはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

素材：
真鍮 (ASTM B-16)、カーボン鋼 (C-1018)、ステンレス鋼 A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316、モネル®。特殊素材のウェルもあります。値段はご注文に応じて決まります。

キャップとチェーンのオプション：
真鍮キャップをご注文の場合は、注文時に「-CC-BRASS」を型番の最後に加え、追加コストが発生します
304 SSキャップをご注文の場合は、型番の最後に「-CC」を加え、追加コストが発生します。

シリーズ260S—汎用



ミリ寸法モデル
もあります。
jp.omega.com
をご覧ください。

† NPSMメス型 管用ネジはNPT およびNPSオス型ネジに対応します。



実物大

ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/series_260sをご覧ください

ネジP	型番	ステム長 A	インサート長 U	シャンク外径 Q
1/2 NPT	1/2-260S-U21/2-(*)	4	2 1/2	—
	1/2-260S-U41/2-(*)	6	4 1/2	5/8
	1/2-260S-U71/2-(*)	9	7 1/2	5/8
	1/2-260S-U101/2-(*)	12	10 1/2	5/8
	1/2-260S-U131/2-(*)	15	13 1/2	5/8
	1/2-260S-U161/2-(*)	18	16 1/2	5/8
	1/2-260S-U221/2-(*)	24	22 1/2	5/8
3/4 NPT	3/4-260S-U21/2-(*)	4	2 1/2	—
	3/4-260S-U41/2-(*)	6	4 1/2	3/4
	3/4-260S-U71/2-(*)	9	7 1/2	3/4
	3/4-260S-U101/2-(*)	12	10 1/2	3/4
	3/4-260S-U131/2-(*)	15	13 1/2	3/4
	3/4-260S-U161/2-(*)	18	16 1/2	3/4
	3/4-260S-U221/2-(*)	24	22 1/2	3/4
1 NPT	1-260S-U21/2-(*)	4	2 1/2	—
	1-260S-U41/2-(*)	6	4 1/2	7/8
	1-260S-U71/2-(*)	9	7 1/2	7/8
	1-260S-U101/2-(*)	12	10 1/2	7/8
	1-260S-U131/2-(*)	15	13 1/2	7/8
	1-260S-U161/2-(*)	18	16 1/2	7/8
	1-260S-U221/2-(*)	24	22 1/2	7/8

* 材質の種類を、304ステンレス鋼は「304SS」、316ステンレス鋼は「316SS」、炭素鋼「CS」、真鍮は「BRASS」で指定してください。PFAコーティングが注文可能です。

注文例：3/4-260S-U71/2-304SS、3/4NPT外部ネジ付き304ステンレス鋼保護管、内径0.260" 挿入長7 1/2"、ステム長9"。

ヘッドとウェルのアセンブリを選ぶ場合は、jp.omega.comのガイドをご覧ください
これらのウェルは、OMEGA® NB1、NB2、PR-12、PR14、NPTスタイルプローブ、DialTemp™温度計と互換性があります。

圧力-耐熱温度-ポンド/平方インチ

材質	温度 — ° F						
	70°	200°	400°	600°	800°	1000°	1200°
真鍮	5000	4200	1000	—	—	—	—
炭素鋼	5200	5000	4800	4600	3500	1500	—
A.I.S.I.-304	7000	6200	5600	5400	5200	4500	1650
A.I.S.I.-316	7000	7000	6400	6200	6100	5100	2500
モネル	6500	6000	5400	5300	5200	1500	—

応答速度が向上！
OT-201伝導性シリコンプレート使用

割引率一覧表	
1-10.....0%	25-100.....20%
11-24.....10%	101以上.....カスタマーサービスにお問い合わせ

同様の保護管も割引き。