

インライン流量計

FL-500WWシリーズ



オプション

- ✓ 直読式流量指示
- ✓ 本体と終端フィッティングはPVC製
- ✓ シャフトとばねはチタン製
- ✓ あらゆる向きの管に取り付け可能

標準的な用途

- ✓ 硫酸アルミニウム (ミョウバン) — 浄化作用
- ✓ 塩素水 — 消毒
- ✓ 塩化鉄 — 浄化
- ✓ 過マンガン酸カリウム — 消毒

- ✓ 亜硫酸水素ナトリウム — 消毒
- ✓ 次亜塩素酸ナトリウム (漂白剤) — 消毒
- ✓ 水酸化ナトリウム — 中和
- ✓ 二酸化硫黄 (水溶液) — 脱塩素
- ✓ 二酸化塩素 — 消毒

FL-500WWシリーズは、水および排水処理に使用される1~5%化学薬品希釈水溶液の流量を指示します。

寸法：177.8 mm (7") 長
 FL-505~FL-515：外径 50.8 mm (2")
 FL-520~FL-550：外径 76.2 mm (3")



FL-505WW実物大

ご注文

型番	メスNPT終端フィッティング	デュアルスケール	
		GPM	LPM
FL-505WW	1	0.5~5	2~20
FL-510WW	1	1~10	4~38
FL-515WW	1	1.5~15	6~55
FL-520WW	1.5	2~20	8~75
FL-530WW	1.5	3~30	11~110
FL-540WW	1.5	4~40	15~150
FL-550WW	1.5	5~50	20~200

仕様

流体温度		最高液体圧力	
°C	°F	psig	bar
21	70	200	13.79
38	100	100	6.90
52	125	75	5.17
65	150	50	3.45

アクセサリースイッチキット (現場設置可能)

型番	サイズ
FL-500-S1	FL-505, FL-510, FL-515
FL-500-S2	FL-520, FL-530, FL-550

スイッチ定格：8 W, 100 Vdc/120 Vac。
 取扱説明書が付属しています。

NISTトレーサビリティ校正証明書をご注文の場合は、追加型番“-NIST”を加え、追加費用が発生します。

注文例：FL-515WW、1"流量計、1.5~15 GPM (6~55 LPM)。
 FL-530WW、1.5"流量計、3~30 GPM (11~110 LPM)。