


# ローノイズ熱電対プローブ

## ミニチュアサイズコネクタ付 (ミリとインチ寸法)



ローノイズ、ツイスト状シールドワイヤは、これらのプローブと一緒に使用することが推奨されます。  
[jp.omega.com](http://jp.omega.com)をご覧ください



- 接地用ストラップ接続は電子ノイズから保護
- メス型コネクタ (別売)で簡単に識別可能な書き込みエリア
- 標準スタイルのプローブとコネクタとの互換性
- メスコネクタ、ケーブルクランプ、書き込みウィンドウおよび接地用ストラップは別売になります。
- 304 SS および Inconel® シース
- ガラス充填ナイロンコネクタボディ:  
-29 ~ 180°C または LCP  
高温コネクタ本体:  
-29 ~ 260°C で利用可能
- Cal-5 が利用可能


OMEGA® ローノイズ熱電対プローブとコネクタは、プローブのシースからコネクタを通して、計測機器まで電気接続を維持します。このシステムは、高精度の測定を保証し、電子ノイズに対して保護します。外部ストラップは、接地ワイヤの電気接続を維持し、2つのコネクタ間の機械的接続も強化します。メスコネクタは、簡単に識別可能なハンドルの書き込みエリア機能を備えています。

### 追加の交換書き込みウィンドウ

型番	説明
WCP-S	メスコネクタ面
WCP-GMQ	ミニチュアサイズプローブ面
WCP-GMP	GMPコネクタ面

コネクタブレードは、熱電対合金でスタンプがされています

1-10	0%
11-24	10%
25-49	20%
50以上	カスタマーサービスにご相談ください



304 SSおよびInconelシースのミリおよびインチ寸法  
150 & 300 mm  
(6 & 12インチ)



高温LCP  
(260°C)が  
利用可能

● コネクタの接続、ケーブルクランプ、書き込みウィンドウおよび接地用ストラップは別売となります。

### Foolproofコネクタ

内部および側面ネジにはコンビネーションヘッドがあるため、フラットヘッドまたはPhillips スクリュードライバを使用できます。カバーネジはコインで回すこともできます！これは固定式なので抜けることはありません。

## ミリ寸法

ご注文：価格と詳細については[jp.omega.com/gjmqss](http://jp.omega.com/gjmqss)をご覧ください

熱電対タイプ/材質	シース (mm)	型番 (長さ: 150 mm)	型番 (長さ: 300 mm)
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	1.0 1.5 3.0	GJMQSS-M100(*)-150 GJMQSS-M150(*)-150 GJMQSS-M300(*)-150	GJMQSS-M100(*)-300 GJMQSS-M150(*)-300 GJMQSS-M300(*)-300
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304 SS シース K	1.0 1.5 3.0	GKMQSS-M100(*)-150 GKMQSS-M150(*)-150 GKMQSS-M300(*)-150	GKMQSS-M100(*)-300 GKMQSS-M150(*)-300 GKMQSS-M300(*)-300
CHROMEQA®- コンスタンタン 304 SS シース E	1.0 1.5 3.0	GEMQSS-M100(*)-150 GEMQSS-M150(*)-150 GEMQSS-M300(*)-150	GEMQSS-M100(*)-300 GEMQSS-M150(*)-300 GEMQSS-M300(*)-300
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	1.0 1.5 3.0	GTMQSS-M100(*)-150 GTMQSS-M150(*)-150 GTMQSS-M300(*)-150	GTMQSS-M100(*)-300 GTMQSS-M150(*)-300 GTMQSS-M300(*)-300

\* 温接点タイプを指定します。“E”(露出)、“G”(接地)、または“U”(非接地)。追加の接地用ストラップ、GS-GMQ-10 (追加費用がかかります)。他の長さもご用意しています。カスタマーサービスにお問い合わせください。その他のシースを注文するには、型番の“SS”をInconelの“IN”に変更します。追加費用はかかりません。高温のLCP (liquid crystal polymer) コネクタボディ (最高 260°C) に関しては、型番の最初に「H」を追加します。これには追加費用がかかります。注文例：GKMQSS-M150U-150、ミリ寸法、ミニチュアクイック脱着プローブタイプ K、ステンレススチールシース、外径 1.5 mm、長さ 150 mm、非接地温接点

## インチ寸法

ご注文：価格と詳細については[jp.omega.com/gjmqss](http://jp.omega.com/gjmqss)をご覧ください

熱電対タイプ/材質	シース (in)	型番 (長さ: 6in)	型番 (長さ: 12in)
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	0.040 0.062 0.125	GJMQSS-040(*)-6 GJMQSS-062(*)-6 GJMQSS-125(*)-6	GJMQSS-040(*)-12 GJMQSS-062(*)-12 GJMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304 SS シース K	0.040 0.062 0.125	GKMQSS-040(*)-6 GKMQSS-062(*)-6 GKMQSS-125(*)-6	GKMQSS-040(*)-12 GKMQSS-062(*)-12 GKMQSS-125(*)-12
CHROMEQA®- コンスタンタン 304 SS シース E	0.040 0.062 0.125	GEMQSS-040(*)-6 GEMQSS-062(*)-6 GEMQSS-125(*)-6	GEMQSS-040(*)-12 GEMQSS-062(*)-12 GEMQSS-125(*)-12
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	0.040 0.062 0.125	GTMQSS-040(*)-6 GTMQSS-062(*)-6 GTMQSS-125(*)-6	GTMQSS-040(*)-12 GTMQSS-062(*)-12 GTMQSS-125(*)-12

\* 温接点タイプを指定します。“E”(露出)、“G”(接地)、または“U”(非接地)。追加の接地用ストラップ、GS-GMQ-10。他の長さもご用意しています。カスタマーサービスにお問い合わせください。その他のシースをご注文の際は、型番の“SS”をInconelの“IN”に変更します。追加費用はかかりません。高温のLCP (liquid crystal polymer) コネクタボディ (最高 260°C) に関しては、型番の最初に「H」を追加します。追加費用がかかります。直線コネクタもご用意しています。カスタマーサービスにご相談ください。注文例：GKMQSS-062U-6、インチ寸法、ミニチュアクイック脱着プローブタイプ K、ステンレススチールシース、外径 0.062"、長さ 6"、非接地温接点



# ローノイズ熱電対プローブ

## 標準サイズコネクタ付 (ミリおよびインチ寸法)

各プローブの保護接地用ストラップとロッククリップは別売になります。ストラップ: GS-GST-10

高温 LCP (260°C) が利用可能

シールド燃線に関しては、webサイトの技術参照セクションをご覧ください

- 耐熱温度 180°C ガラス充填ナイロンコネクタボディまたは LCP 高温コネクタボディ 利用可能な耐熱温度 260°C
- 耐熱温度 180°C のコネクタボディ
- 接地用ストラップ接続は電子ノイズから保護します
- 標準スタイルのプローブとコネクタとの互換性
- メスコネクタの接続、ケーブルクランプ、書き込みウィンドウ接地用ストラップは別売になります。
- 304 SS および Inconel® シースが利用可能

OMEGA® ローノイズ熱電対プローブとコネクタは、プローブのシースからコネクタを通して、計測機器まで電気接続を維持します。このシステムは、高精度の測定を保証し、電子ノイズに対して保護します。外部ストラップは、接地ワイヤの電気接続を維持し、2つのコネクタ間の機械的接続も強化します。メスコネクタは、簡単に識別可能なハンディの書き込みエリア機能を備えています。

### 追加の交換 書き込みウィンドウ

型番	説明
WCP-L	GSTコネクタ面
WCP-GST	コネクタ/プローブ面

### 割引率一覧表

1~10ユニット	0%
11~24ユニット	10%
25~49ユニット	20%
50以上	カスタマーサービスにご相談ください


プローブは実物大



接合コネクタ、クランプとロッククリップは別売になります。

外部接地用ストラップを必要としないアプリケーションに関して、プラスチック書き込みウィンドウは各プローブとコネクタに付属しており、追加の書き込みエリアが提供されます。注: ウィンドウは、接地用ストラップと同時に使用できません。

耐熱温度 260°C の高温 LCP (liquid crystal polymer) とともにローノイズ熱電対を注文するには、型番の最初に "H" を追加します。これには追加費用がかかります。  
注文例: HGKQIN-180-12、標準サイズ高温 LCP コネクタボディのローノイズ熱電対プローブ、タイプ K、Inconel シース、外径 1/8"、非接地温接点、長さ 12"



# ローノイズ標準サイズ熱電対プローブ (インチおよびミリ寸法)



追加の交換 書き込みウィンドウ

型番	説明
WCP-L	GSTコネクタ面
WCP-GST	コネクタ/プローブ面

## インチ寸法 - 標準サイズコネクタ付クイック脱着プローブ

ご注文: 価格と詳細については <a href="http://jp.omega.com/gjmqss">jp.omega.com/gjmqss</a> をご覧ください				
熱電対タイプ/材質	シース in	型番 長さ: 12in	型番 長さ: 18in	型番 長さ: 24in
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	1/16	GJQSS-116(*)-12	GJQSS-116(*)-18	GJQSS-116(*)-24
	1/8	GJQSS-18(*)-12	GJQSS-18(*)-18	GJQSS-18(*)-24
	3/16	GJQSS-316(*)-12	GJQSS-316(*)-18	GJQSS-316(*)-24
	1/4	GJQSS-14(*)-12	GJQSS-14(*)-18	GJQSS-14(*)-24
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304 SS シース K	1/16	GKQSS-116(*)-12	GKQSS-116(*)-18	GKQSS-116(*)-24
	1/8	GKQSS-18(*)-12	GKQSS-18(*)-18	GKQSS-18(*)-24
	3/16	GKQSS-316(*)-12	GKQSS-316(*)-18	GKQSS-316(*)-24
	1/4	GKQSS-14(*)-12	GKQSS-14(*)-18	GKQSS-14(*)-24
CHROMEQA®- コンスタンタン 304 SS シース E	1/16	GEQSS-116(*)-12	GEQSS-116(*)-18	GEQSS-116(*)-24
	1/8	GEQSS-18(*)-12	GEQSS-18(*)-18	GEQSS-18(*)-24
	3/16	GEQSS-316(*)-12	GEQSS-316(*)-18	GEQSS-316(*)-24
	1/4	GEQSS-14(*)-12	GEQSS-14(*)-18	GEQSS-14(*)-24
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	1/16	GTQSS-116(*)-12	GTQSS-116(*)-18	GTQSS-116(*)-24
	1/8	GTQSS-18(*)-12	GTQSS-18(*)-18	GTQSS-18(*)-24
	3/16	GTQSS-316(*)-12	GTQSS-316(*)-18	GTQSS-316(*)-24
	1/4	GTQSS-14(*)-12	GTQSS-14(*)-18	GTQSS-14(*)-24

## ミリ寸法 - 標準サイズコネクタ付クイック脱着プローブ

熱電対タイプ/材質	シース mm	型番 長さ: 300 mm	型番 長さ: 450 mm	型番 長さ: 600 mm
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	1.5	GJQSS-M15(*)-300	GJQSS-M15(*)-450	GJQSS-M15(*)-600
	3.0	GJQSS-M30(*)-300	GJQSS-M30(*)-450	GJQSS-M30(*)-600
	4.5	GJQSS-M45(*)-300	GJQSS-M45(*)-450	GJQSS-M45(*)-600
	6.0	GJQSS-M60(*)-300	GJQSS-M60(*)-450	GJQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304 SS シース K	1.5	GKQSS-M15(*)-300	GKQSS-M15(*)-450	GKQSS-M15(*)-600
	3.0	GKQSS-M30(*)-300	GKQSS-M30(*)-450	GKQSS-M30(*)-600
	4.5	GKQSS-M45(*)-300	GKQSS-M45(*)-450	GKQSS-M45(*)-600
	6.0	GKQSS-M60(*)-300	GKQSS-M60(*)-450	GKQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®- コンスタンタン 304 SS シース E	1.5	GEQSS-M15(*)-300	GEQSS-M15(*)-450	GEQSS-M15(*)-600
	3.0	GEQSS-M30(*)-300	GEQSS-M30(*)-450	GEQSS-M30(*)-600
	4.5	GEQSS-M45(*)-300	GEQSS-M45(*)-450	GEQSS-M45(*)-600
	6.0	GEQSS-M60(*)-300	GEQSS-M60(*)-450	GEQSS-M60(*)-600
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	1.5	GTQSS-M15(*)-300	GTQSS-M15(*)-450	GTQSS-M15(*)-600
	3.0	GTQSS-M30(*)-300	GTQSS-M30(*)-450	GTQSS-M30(*)-600
	4.5	GTQSS-M45(*)-300	GTQSS-M45(*)-450	GTQSS-M45(*)-600
	6.0	GTQSS-M60(*)-300	GTQSS-M60(*)-450	GTQSS-M60(*)-600

ケーブルクランプ、接地用ストラップ、ロッククリップは別売になります。接地用ストラップ型番 GS-GST-10 \* 温接点タイプを指定します。“G”(接地)、“E”(露出)、または“U”(非接地)。他の長さもご用意しています。カスタマーサービスにお問い合わせください。その他のシースを注文するには、部品番号の“SS”をInconelの“IN”に変更します。追加費用はかかりません。高温 LCP (liquid crystal polymer) コネクタボディについては、型番の最初に“H”を追加します。これには追加費用がかかります。

注文例: GKQSS-M15U-300、クイック脱着プローブ、タイプ K、304SS シース、外径 1.5 mm、非接地温接点、長さ 300 mm