


# JMQSSシリーズ

## 成形ミニチュアコネクタ付き熱電対プローブ - 標準およびメートル法の寸法

空気の快適性のためにファンの速度圧力を測定し、メンテナンスのためにフィルターの差圧を測定します。そのコンパクトな設計により、制御盤の設置スペースを最小限に抑えます。

### 特長

- 180° C (356° F) 定格のガラス繊維充填ナイロン製コネクタ本体
- 304, 310, 316, 321 SS, Inconel, またはSuper OMEGACLAD® XL シース
- 標準の6"および12"の長さが利用可能†
- シース径0.010インチ~0.125インチ
- 接地、非接地、または露出接続部
- 嵌合コネクタ、ケーブルクランプ、ロッククリップは別売り
- 色分けされたSMPミニチュアコネクタ端子
- カスタム長可



両モデルとも実物より小さく表示されています。

画像は参照用です

### 標準寸法 - ミニクイックディスコネクトプローブ

| ご注文方法                                                         |            |                |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 合金/ANSIカラーコード                                                 | シース直径(インチ) | モデル番号 6インチの長さ  | モデル番号 12インチの長さ  |
| 鉄-コンスタンタン<br>304 SSシース<br><b>J</b>                            | 0.01       | SICSS-010(*)-6 | SICSS-010(*)-12 |
|                                                               | 0.02       | SICSS-020(*)-6 | SICSS-020(*)-12 |
|                                                               | 0.032      | SICSS-032(*)-6 | SICSS-032(*)-12 |
|                                                               | 0.04       | JMQSS-040(*)-6 | JMQSS-040(*)-12 |
|                                                               | 0.062      | JMQSS-062(*)-6 | JMQSS-062(*)-12 |
|                                                               | 0.125      | JMQSS-125(*)-6 | JMQSS-125(*)-12 |
| CHROMECLA®-ALOMEGA®<br>304 SSシース<br><b>K</b>                  | 0.01       | SCASS-010(*)-6 | SCASS-010(*)-12 |
|                                                               | 0.02       | SCASS-020(*)-6 | SCASS-020(*)-12 |
|                                                               | 0.032      | SCASS-032(*)-6 | SCASS-032(*)-12 |
|                                                               | 0.04       | KMQSS-040(*)-6 | KMQSS-040(*)-12 |
|                                                               | 0.062      | KMQSS-062(*)-6 | KMQSS-062(*)-12 |
|                                                               | 0.125      | KMQSS-125(*)-6 | KMQSS-125(*)-12 |
| CHROMECLA®-ALOMEGA®<br>Super OMEGACLAD® XL<br>シース<br><b>K</b> | 0.01       | SCAXL-010(*)-6 | SCAXL-010(*)-12 |
|                                                               | 0.02       | SCAXL-020(*)-6 | SCAXL-020(*)-12 |
|                                                               | 0.032      | SCAXL-032(*)-6 | SCAXL-032(*)-12 |
|                                                               | 0.04       | KMQXL-040(*)-6 | KMQXL-040(*)-12 |
|                                                               | 0.062      | KMQXL-062(*)-6 | KMQXL-062(*)-12 |
|                                                               | 0.125      | KMQXL-125(*)-6 | KMQXL-125(*)-12 |
| OMEGA-P®-OMEGA-N®<br>Super OMEGACLAD® XL<br>シース<br><b>N</b>   | 0.02       | SNNXL-020(*)-6 | SNNXL-020(*)-12 |
|                                                               | 0.032      | SNNXL-032(*)-6 | SNNXL-032(*)-12 |
|                                                               | 0.04       | NMQXL-040(*)-6 | NMQXL-040(*)-12 |
|                                                               | 0.062      | NMQXL-062(*)-6 | NMQXL-062(*)-12 |
|                                                               | 0.125      | NMQXL-125(*)-6 | NMQXL-125(*)-12 |

|                                                         |       |                |                 |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| <div>CHROMEGA®-コンスタンタン<br/>304 SSシース</div> <div>E</div> | 0.01  | SCXSS-010(*)-6 | SCXSS-010(*)-12 |
|                                                         | 0.02  | SCXSS-020(*)-6 | SCXSS-020(*)-12 |
|                                                         | 0.032 | SCXSS-032(*)-6 | SCXSS-032(*)-12 |
|                                                         | 0.04  | EMQSS-040(*)-6 | EMQSS-040(*)-12 |
|                                                         | 0.062 | EMQSS-062(*)-6 | EMQSS-062(*)-12 |
|                                                         | 0.125 | EMQSS-125(*)-6 | EMQSS-125(*)-12 |
| <div>銅-コンスタンタン<br/>304 SSシース</div> <div>T</div>         | 0.02  | SCPSS-020(*)-6 | SCPSS-020(*)-12 |
|                                                         | 0.032 | SCPSS-032(*)-6 | SCPSS-032(*)-12 |
|                                                         | 0.04  | TMQSS-040(*)-6 | TMQSS-040(*)-12 |
|                                                         | 0.062 | TMQSS-062(*)-6 | TMQSS-062(*)-12 |
|                                                         | 0.125 | TMQSS-125(*)-6 | TMQSS-125(*)-12 |
| <div>OMEGALLOY®<br/>Inconel 600シース</div> <div>N</div>   | 0.01  | SNNIN-010(*)-6 | SNNIN-010(*)-12 |
|                                                         | 0.02  | SNNIN-020(*)-6 | SNNIN-020(*)-12 |
|                                                         | 0.032 | SNNIN-032(*)-6 | SNNIN-032(*)-12 |
|                                                         | 0.04  | NMQIN-040(*)-6 | NMQIN-040(*)-12 |
|                                                         | 0.062 | NMQIN-062(*)-6 | NMQIN-062(*)-12 |
|                                                         | 0.125 | NMQIN-125(*)-6 | NMQIN-125(*)-12 |

\* 接続部のタイプを指定してください:E(露出)、G(接地)、またはU(非接地)。† 他の長さもご用意しております。営業部にお問い合わせください。Inconelシースで注文するには、モデル番号の「SS」を「IN」に変更してください。追加料金はかかりません。」タイプは、インコネル0.010径ではご利用いただけません。例:KMQIN-125G-6。  
ガラス繊維強化ナイロン製コネクタ本体を使用したメートル法プローブ構成の場合は、オンラインで確認し、モデル番号から「H」を削除してください。310、316、または321 SSシースで注文する  
には、モデル番号の「SS」をそれぞれ「310SS」、「316SS」、または「321SS」に変更してください。追加料金はかかりません。例:TMQ321SS-125G-6。注文例:KMQSS-125G-6、サブミニチュアクイックディスコネクトプローブ、K型、0.125" ODステンレススチールシース、長さ6"、接地接合部。KMQSS-M300U-300、サブミニチュアクイックディスコネクトプローブ、K型、ステンレススチールシース、外径3mm、長さ300mm、非接地接合部。

標準JMQSSアクセサリ

| 合金/ANSIカラーコード                                                                        | モデル番号 6インチの長さ  | モデル番号 12インチ長    | 嵌合コネクタのモデル番号 | ケーブルクランプのモデル番号 | 安全クリップのモデル番号 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| <div>アイロン-コンスタンタン<br/>304 SSシース</div> <div>J</div>                                   | SICSS-010(*)-6 | SICSS-010(*)-12 | SMPW-J-F     |                |              |
|                                                                                      | SICSS-020(*)-6 | SICSS-020(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | SICSS-032(*)-6 | SICSS-032(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | JMQSS-040(*)-6 | JMQSS-040(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | JMQSS-062(*)-6 | JMQSS-062(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | JMQSS-125(*)-6 | JMQSS-125(*)-12 |              |                |              |
| <div>CHROMEGLATM-<br/>ALOMEGATM<br/>304 SSシース</div> <div>K</div>                     | SCASS-010(*)-6 | SCASS-010(*)-12 | SMPW-K-F     | PCLM-SMP       | SMCL         |
|                                                                                      | SCASS-020(*)-6 | SCASS-020(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | SCASS-032(*)-6 | SCASS-032(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | KMQSS-040(*)-6 | KMQSS-040(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | KMQSS-062(*)-6 | KMQSS-062(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | KMQSS-125(*)-6 | KMQSS-125(*)-12 |              |                |              |
| <div>CHROMEGLATM-<br/>ALOMEGATM<br/>Super OMEGA CLADTM XL<br/>シース</div> <div>K</div> | SCAXL-010(*)-6 | SCAXL-010(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | SCAXL-020(*)-6 | SCAXL-020(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | SCAXL-032(*)-6 | SCAXL-032(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | KMQXL-040(*)-6 | KMQXL-040(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | KMQXL-062(*)-6 | KMQXL-062(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | KMQXL-125(*)-6 | KMQXL-125(*)-12 |              |                |              |
| <div>OMEGA-PTM-OMEGA-<br/>NTM<br/>Super OMEGA CLADTM XL<br/>シース</div> <div>N</div>   | SNNXL-020(*)-6 | SNNXL-020(*)-12 | SMPW-N-F     |                |              |
|                                                                                      | SNNXL-032(*)-6 | SNNXL-032(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | NMQXL-040(*)-6 | NMQXL-040(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | NMQXL-062(*)-6 | NMQXL-062(*)-12 |              |                |              |
|                                                                                      | NMQXL-125(*)-6 | NMQXL-125(*)-12 |              |                |              |

|                                          |                |                 |          |          |      |  |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|------|--|
| CHROMEGATM-コンスタンタン<br>304 SSシース<br><br>E | SCXSS-010(*)-6 | SCXSS-010(*)-12 | SMPW-E-F |          |      |  |
|                                          | SCXSS-020(*)-6 | SCXSS-020(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | SCXSS-032(*)-6 | SCXSS-032(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | EMQSS-040(*)-6 | EMQSS-040(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | EMQSS-062(*)-6 | EMQSS-062(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | EMQSS-125(*)-6 | EMQSS-125(*)-12 |          |          |      |  |
| 銅-コンスタンタン<br>304 SSシース<br><br>T          | SCPSS-020(*)-6 | SCPSS-020(*)-12 | SMPW-T-F | PCLM-SMP | SMCL |  |
|                                          | SCPSS-032(*)-6 | SCPSS-032(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | TMQSS-040(*)-6 | TMQSS-040(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | TMQSS-062(*)-6 | TMQSS-062(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | TMQSS-125(*)-6 | TMQSS-125(*)-12 |          |          |      |  |
| OMEGALLOYTM<br>Inconel 600シース<br><br>N   | SNNIN-010(*)-6 | SNNIN-010(*)-12 | SMPW-N-F |          |      |  |
|                                          | SNNIN-020(*)-6 | SNNIN-020(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | SNNIN-032(*)-6 | SNNIN-032(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | NMQIN-040(*)-6 | NMQIN-040(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | NMQIN-062(*)-6 | NMQIN-062(*)-12 |          |          |      |  |
|                                          | NMQIN-125(*)-6 | NMQIN-125(*)-12 |          |          |      |  |

すべての付属品は別売りです。  
\* 接続部のタイプを指定してください: E (露出)、G (接地)、または U (非接地)。