


高温クイック脱着熱電対 インチ寸法

価格と詳細
については
omega.com/icss_nhx
をご覧ください。



ぜひご利用ください。Inconel シース付きN型についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。

- ✓ SHXまたはNHX型セラミックコネクター付属、最大耐熱温度650°C (1200°F)
- ✓ 304、310、316、321 SS、Inconel®またはSuper OMEGA CLAD® XL シース
- ✓ 非常に頑丈で標準サイズのチューブクランプ付属
- ✓ 無料組み合わせコネクター付属



インチ寸法、標準サイズ

熱電対/ANSI カラーコード	シース外径	型番 接地温接点	型番 非接地温接点	型番 露出温接点
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	ICSS-116G-12-NHX ICSS-18G-12-NHX ICSS-316G-12-NHX ICSS-14G-12-NHX	ICSS-116U-12-NHX ICSS-18U-12-NHX ICSS-316U-12-NHX ICSS-14U-12-NHX	ICSS-116E-12-NHX ICSS-18E-12-NHX ICSS-316E-12-NHX ICSS-14E-12-NHX
CHROMEGA®* ALOMEGA® 304 SS シース K	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	CASS-116G-12-NHX CASS-18G-12-NHX CASS-316G-12-NHX CASS-14G-12-NHX	CASS-116U-12-NHX CASS-18U-12-NHX CASS-316U-12-NHX CASS-14U-12-NHX	CASS-116E-12-NHX CASS-18E-12-NHX CASS-316E-12-NHX CASS-14E-12-NHX
CHROMEGA®- コンスタンタン 304 SS シース E	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	CXSS-116G-12-NHX CXSS-18G-12-NHX CXSS-316G-12-NHX CXSS-14G-12-NHX	CXSS-116U-12-NHX CXSS-18U-12-NHX CXSS-316U-12-NHX CXSS-14U-12-NHX	CXSS-116E-12-NHX CXSS-18E-12-NHX CXSS-316E-12-NHX CXSS-14E-12-NHX
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	1/16" 1/8" 3/16" 1/4"	CPSS-116G-12-NHX CPSS-18G-12-NHX CPSS-316G-12-NHX CPSS-14G-12-NHX	CPSS-116U-12-NHX CPSS-18U-12-NHX CPSS-316U-12-NHX CPSS-14U-12-NHX	CPSS-116E-12-NHX CPSS-18E-12-NHX CPSS-316E-12-NHX CPSS-14E-12-NHX

全製品は実物より小さく表示

コンプレッションフィッティングについてはomega.comをご覧ください。



インチ寸法、サブミニチュアサイズ

熱電対/ANSI カラーコード	シース 外径 インチ	型番 接地温接点	型番 非接地温接点	型番 露出温接点
鉄- コンスタンタン 304 SS シース J	0.010** 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SICSS-010G-6-SHX SICSS-020G-6-SHX SICSS-032G-6-SHX SICSS-040G-6-SHX SICSS-062G-6-SHX SICSS-125G-6-SHX	SICSS-010U-6-SHX SICSS-020U-6-SHX SICSS-032U-6-SHX SICSS-040U-6-SHX SICSS-062U-6-SHX SICSS-125U-6-SHX	SICSS-010E-6-SHX SICSS-020E-6-SHX SICSS-032E-6-SHX SICSS-040E-6-SHX SICSS-062E-6-SHX SICSS-125E-6-SHX
CHROMEGA®* ALOMEGA® 304 SS シース K	0.010** 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SCASS-010G-6-SHX SCASS-020G-6-SHX SCASS-032G-6-SHX SCASS-040G-6-SHX SCASS-062G-6-SHX SCASS-125G-6-SHX	SCASS-010U-6-SHX SCASS-020U-6-SHX SCASS-032U-6-SHX SCASS-040U-6-SHX SCASS-062U-6-SHX SCASS-125U-6-SHX	SCASS-010E-6-SHX SCASS-020E-6-SHX SCASS-032E-6-SHX SCASS-040E-6-SHX SCASS-062E-6-SHX SCASS-125E-6-SHX
CHROMEGA® コンスタンタン 304 SS シース E	0.010** 0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SCXSS-010G-6-SHX SCXSS-020G-6-SHX SCXSS-032G-6-SHX SCXSS-040G-6-SHX SCXSS-062G-6-SHX SCXSS-125G-6-SHX	SCXSS-010U-6-SHX SCXSS-020U-6-SHX SCXSS-032U-6-SHX SCXSS-040U-6-SHX SCXSS-062U-6-SHX SCXSS-125U-6-SHX	SCXSS-010E-6-SHX SCXSS-020E-6-SHX SCXSS-032E-6-SHX SCXSS-040E-6-SHX SCXSS-062E-6-SHX SCXSS-125E-6-SHX
銅- コンスタンタン 304 SS シース T	0.020" 0.032" 0.040" 0.062" 0.125"	SCPSS-020G-6-SHX SCPSS-032G-6-SHX SCPSS-040G-6-SHX SCPSS-062G-6-SHX SCPSS-125G-6-SHX	SCPSS-020U-6-SHX SCPSS-032U-6-SHX SCPSS-040U-6-SHX SCPSS-062U-6-SHX SCPSS-125U-6-SHX	SCPSS-020E-6-SHX SCPSS-032E-6-SHX SCPSS-040E-6-SHX SCPSS-062E-6-SHX SCPSS-125E-6-SHX

* 他長さもあります。カスタマーサービスにお問い合わせください。注: Inconel®シースの場合、外径0.010" T型はありません。

** 外径0.010"シースプローブはケーブルクランプと組み立てられます。

310 SS、316 SS、321 SS シースと共に注文する場合は、型番の"SS"を各々「310SS」、「316SS」、「321SS」に変更してください。

追加費用はありません。

Inconel 600シースと共に注文する場合は、型番の"SS"を"IN"に変更してください。追加費用はありません。

Super OMEGA CLAD® XLを注文する場合は、"SS"を"XL"に変更してInconel 6"と12"プローブの追加費用が発生します

注文例: CASS-18G-12-NHX、高温クイック脱着プローブ、K型304 SSシース、外径1/8"、接地温接点、12"長

SCASS-062U-6-SHX、高温サブミニチュアクイック脱着プローブ、K型、321SSシース、外径0.062"、非接地温接点、長さ6"


高温クイック脱着熱電対

ミニ寸法



ぜひご利用ください。Inconel シース付きN型についてはカスタマーサービスにお問い合わせ合わせください。

- ✓ SHXまたはNHX型セラミックコネクター付属、最大耐熱温度650°C (1200°F)
- ✓ 304、310、316、321 SS、Inconel®またはSuper OMEGA CLAD® XL シース
- ✓ 非常に頑丈で標準サイズのチューブクランプ付属
- ✓ 無料組み合わせコネクター付属



ミニ寸法、標準サイズ

ご注文				
熱電対/ANSI カラーコード	シース 外径 インチ	型番 接地温接点	型番 非接地温接点	型番 露出温接点
鉄-コンスタンタン	1.5	ICSS-M15G-300-NHX	ICSS-M15U-300-NHX	ICSS-M15E-300-NHX
304 SS	3.0	ICSS-M30G-300-NHX	ICSS-M30U-300-NHX	ICSS-M30E-300-NHX
シース	4.5	ICSS-M45G-300-NHX	ICSS-M45U-300-NHX	ICSS-M45E-300-NHX
	6.0	ICSS-M60G-300-NHX	ICSS-M60U-300-NHX	ICSS-M60E-300-NHX
CHROMEQA®-ALOMEGA®*	1.5	CASS-M15G-300-NHX	CASS-M15U-300-NHX	CASS-M15E-300-NHX
304 SS	3.0	CASS-M30G-300-NHX	CASS-M30U-300-NHX	CASS-M30E-300-NHX
シース	4.5	CASS-M45G-300-NHX	CASS-M45U-300-NHX	CASS-M45E-300-NHX
	6.0	CASS-M60G-12-NHX	CASS-M60U-300-NHX	CASS-M60E-300-NHX
CHROMEQA®-コンスタンタン	1.5	CXSS-M15G-300-NHX	CXSS-M15U-300-NHX	CXSS-M15E-300-NHX
304 SS	3.0	CXSS-M30G-300-NHX	CXSS-M30U-300-NHX	CXSS-M30E-300-NHX
シース	4.5	CXSS-M45G-300-NHX	CXSS-M45U-300-NHX	CXSS-M45E-300-NHX
	6.0	CXSS-M60G-300-NHX	CXSS-M60U-300-NHX	CXSS-M60E-300-NHX
銅-コンスタンタン	1.5	CPSS-M15G-300-NHX	CPSS-M15U-300-NHX	CPSS-M15E-300-NHX
304 SS	3.0	CPSS-M30G-300-NHX	CPSS-M30U-300-NHX	CPSS-M30E-300-NHX
シース	4.5	CPSS-M45G-300-NHX	CPSS-M45U-300-NHX	CPSS-M45E-300-NHX
	6.0	CPSS-M60G-300-NHX	CPSS-M60U-300-NHX	CPSS-M60E-300-NHX

全製品は実物より小さく表示

コンプレッションフィッティングについてはomega.comをご覧ください。



ミニ寸法、サブミニチュアサイズ

熱電対/ANSI カラーコード	シース 外径 インチ	型番 接地温接点	型番 非接地温接点	型番 露出温接点
鉄-コンスタンタン	0.25*	SICSS-M025G-150-SHX	SICSS-M025U-150-SHX	SICSS-M025E-150-SHX
304 SS	0.50	SICSS-M050G-150-SHX	SICSS-M050U-150-SHX	SICSS-M050E-150-SHX
シース	0.75	SICSS-M075G-150-SHX	SICSS-M075U-150-SHX	SICSS-M075E-150-SHX
	1.0	SICSS-M100G-150-SHX	SICSS-M100U-150-SHX	SICSS-M100E-150-SHX
	1.5	SICSS-M150G-150-SHX	SICSS-M150U-150-SHX	SICSS-M150E-150-SHX
	3.0	SICSS-M300G-150-SHX	SICSS-M300U-150-SHX	SICSS-M300E-150-SHX
CHROMEQA®-ALOMEGA®*	0.25*	SCASS-M025G-150-SHX	SCASS-M025U-150-SHX	SCASS-M025E-150-SHX
304 SS	0.50	SCASS-M050G-150-SHX	SCASS-M050U-150-SHX	SCASS-M050E-150-SHX
シース	0.75	SCASS-M075G-150-SHX	SCASS-M075U-150-SHX	SCASS-M075E-150-SHX
	1.0	SCASS-M100G-150-SHX	SCASS-M100U-150-SHX	SCASS-M100E-150-SHX
	1.5	SCASS-M150G-150-SHX	SCASS-M150U-150-SHX	SCASS-M150E-150-SHX
	3.0	SCASS-M300G-150-SHX	SCASS-M300U-150-SHX	SCASS-M300E-150-SHX
CHROMEQA®-コンスタンタン	0.25*	SCXSS-M025G-150-SHX	SCXSS-M025U-150-SHX	SCXSS-M025E-150-SHX
304 SS	0.50	SCXSS-M050G-150-SHX	SCXSS-M050U-150-SHX	SCXSS-M050E-150-SHX
シース	0.75	SCXSS-M075G-150-SHX	SCXSS-M075U-150-SHX	SCXSS-M075E-150-SHX
	1.0	SCXSS-M100G-150-SHX	SCXSS-M100U-150-SHX	SCXSS-M100E-150-SHX
	1.5	SCXSS-M150G-150-SHX	SCXSS-M150U-150-SHX	SCXSS-M150E-150-SHX
	3.0	SCXSS-M300G-150-SHX	SCXSS-M300U-150-SHX	SCXSS-M300E-150-SHX
銅-コンスタンタン	0.50	SCPSS-M050G-150-SHX	SCPSS-M050U-150-SHX	SCPSS-M050E-150-SHX
304 SS	0.75	SCPSS-M075G-150-SHX	SCPSS-M075U-150-SHX	SCPSS-M075E-150-SHX
シース	1.0	SCPSS-M100G-150-SHX	SCPSS-M100U-150-SHX	SCPSS-M100E-150-SHX
	1.5	SCPSS-M150G-150-SHX	SCPSS-M150U-150-SHX	SCPSS-M150E-150-SHX
	3.0	SCPSS-M300G-150-SHX	SCPSS-M300U-150-SHX	SCPSS-M300E-150-SHX

†他の長さもあります。カスタマーサービスにお問い合わせください。注：Inconel シースの場合、外径0.25 mm、T型

* 外径0.25 mm シースプローブはケーブルクランプと組み立てられます。

310 SS、316 SS、321 SS シースと共に注文する場合は、型番の「SS」を各々「310SS」、「316SS」、「321SS」に変更してください。追加費用はありません。

Inconel 600 シースと共に注文する場合は、型番の「SS」を「IN」に変更してください。追加費用はありません。

Order Super OMEGA CLAD™ XL を注文する場合は、「SS」を「XL」に変更し、Inconel 150および300 mm プローブの追加費用をお支払いください。

注文例：CASS-M300G-300-NHX、高温クイック脱着プローブ、K型、304 SS シース、外径3 mm、接地温接点、長さ300 mm

SCASS-M150U-150-SHX、高温サブミニチュアクイック脱着プローブ、K型、321SS シース、外径1.5 mm、非接地温接点、長さ150 mm